

**CBX200 USB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktillustration****Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	<a href="#">8978580000</a>
Typ	CBX200 USB
GTIN (EAN)	4032248813759
Förp.	1 Stück

## CBX200 USB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	160 g
-----------	-------

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...70 °C	Drifttemperatur	-10 °C...50 °C
Fuktighet	10...90 % (ingen fuktbildning)		

## Sannolikhet för bortfall

SIL enligt IEC 61508	Ingen
----------------------	-------

## Ingång

Typ	USB 2.0 (USB typ A stickpropp)	ingångsmotstånd	22 kΩ
ingångsspänning	1,6...5,6 V	ingångsström	≤ 100 mA

## Utgång

Bortkopplingssignal	9...15 V typ. 12 V / 4 mA	Gränssnittsnivå	1,8...5,6 V (automatisk anpassning)
Lastmotstånd ström	≤ 300 Ω	Typ	RS232 (4 pol. 2,5 mm kontakt)
Utgångsspänning, kommentar	3,3 V reglerad		

## Isolationskoordination

Isolationsspänning	2,5 kV (ingång / utgång)
--------------------	--------------------------

## Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
----------------	-----------------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001417	ETIM 7.0	EC001417
ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ECLASS 9.0	27-24-22-16	ECLASS 9.1	27-21-92-90
ECLASS 10.0	27-24-22-16	ECLASS 11.0	27-24-22-16
ECLASS 12.0	19-20-05-92	ECLASS 13.0	19-20-05-92

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d376a219-4a93-409c-bc47-15405f2d6751

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation	CBX200 USB är en USB2.0/RS232 gränssnittsomvandlare med galvanisk isolering. Det tillhandahåller ytterligare funktioner vad gäller kontrollerbarhet och matning av anslutna RS232-enheter. CBX200 USB möjliggör konfiguration av produktfamiljen ACT20 och signalomvandlaren WAVE TTA.
--------------------	--

## CBX200 USB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om  
överensstämmelse[Application notes – Declaration of Conformity](#)

Programvara

[WI-Manager, DTM-Library for online installation](#)[Release notes for Weidmueller FDT-DTM Software version](#)

Användardokumentation

[Device description – Instruction sheet](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschyrer

## CBX200 USB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Exempel på användning



### Exempel på användning

