

AM 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abmantelwerkzeuge für PVC-isolierte Kabel

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Werkzeuge, Abmantelwerkzeug
Best.-Nr.	9001080000
Typ	AM 35
GTIN (EAN)	4008190208011
VPE	1 Stück

AM 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	33 mm	Tiefe (inch)	1,299 inch
Höhe	174 mm	Höhe (inch)	6,85 inch
Breite	53 mm	Breite (inch)	2,087 inch
Nettogewicht	127,73 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Abmantelwerkzeug bis 35mm Außendurchmesser
---------------------	-----------------------------------------------

Abisolierwerkzeuge

Kabeltyp	PVC-Rundkabel	Leiterdurchmesser, max.	35 mm
Leiterdurchmesser, min.	25 mm	Schnitttiefe	einstellbar bis 4,5 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Downloads

Anwenderdokumentation	Manual
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

AM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel



AM 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Zubehör / Ersatzteile**

Abmantelwerkzeuge für PVC-isolierte Kabel

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	ERSATZMESSER AM 25/35	Ausführung
Best.-Nr.	9001530000	Zubehör, Ersatzmesser
GTIN (EAN)	4008190154813	
VPE	2 Stück	