

**M-D-STRIPAX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Гибкие и одножильные провода с изоляцией из ПВХ, тефлона (ПТФЭ) и силикона
- Отсутствие повреждений проводников благодаря специальной форме лезвий
- Отсутствие срачивания отдельных проводов
- Вставные лезвия легко заменяемы
- Все вставки подходят к корпусу
- Направляющие пластины в кассетах с лезвиями облегчат правильное расположение провода в инструменте

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
Номер для заказа	<a href="#">9001280000</a>
Тип	M-D-STRIPAX
GTIN (EAN)	4008190011215
Кол.	1 Шт.

## M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	16 мм	Глубина (дюймов)	0,63 inch
Высота	135 мм	Высота (в дюймах)	5,315 inch
Ширина	82 мм	Ширина (в дюймах)	3,228 inch
Масса нетто	122 g		

## Технические данные

Описание артикула	Инструмент для зачистки проводов до 1 мм <sup>2</sup> для ПВХ/силикона
-------------------	--

## Инструменты для снятия изоляции

Диаметр провода, макс.	1,3 мм	Диаметр провода, мин.	0,3 мм
Длина зачистки, макс.	7 мм	Зона снятия изоляции AWG, макс.	18 AWG
Зона снятия изоляции AWG, мин.	28 AWG	Зона снятия изоляции, мин.	0,08 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,08 mm <sup>2</sup>
Тип кабеля	Гибкий и одножильный провод с ПВХ-изоляцией		

## Классификации

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**M-D-STRIPAX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Пример использования**



## M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Принадлежности / запасные части



- Гибкие и одножильные провода с изоляцией из ПВХ, тефлона (ПТФЭ) и силикона
- Отсутствие повреждений проводников благодаря специальной форме лезвий
- Отсутствие срачивания отдельных проводов
- Вставные лезвия легко заменяемы
- Все вставки подходят к корпусу
- Направляющие пластины в кассетах с лезвиями облегчат правильное расположение провода в инструменте

## Основные данные для заказа

Тип	МЕНА КР GN M-D-SPX	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4003620000</a>	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4008190130527	
Кол.	1 Шт.	
Тип	МЕНА КР RT M-D-SPX	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4003610000</a>	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4008190058272	
Кол.	1 Шт.	
Тип	МЕНА КР WS M-D-SPX	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40036970000</a>	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4032248363711	
Кол.	1 Шт.	
Тип	МЕНА КР GE M-D-SPX	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4003600000</a>	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4008190140274	
Кол.	1 Шт.	
Тип	МЕНА КР BL M-D-SPX	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4003630000</a>	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4008190094256	
Кол.	1 Шт.	
Тип	МЕНА КР SW M-D-SPX	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4003640000</a>	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4008190020507	
Кол.	1 Шт.	