


**H6,0/23T ZH GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 20 mm, 12 mm, Zelená
Objednací číslo	<a href="#">9037690000</a>
Typ	H6,0/23T ZH GN
GTIN (EAN)	4008190493486
Množství	100 ks
Balení	volné

Datum vytvoření 17. května 2024 16:57:24 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

## H6,0/23T ZH GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0,6 g

## Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na pár vodičů, zelená	Verze	Dvojitá koncovka
---------------	-------------------------------	-------	------------------

## Kabelové koncovky

Barevný kód	Telemecanique	Délka odizolování	20 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	12 mm	L1 v mm	23 mm
Průměr povrchu kontaktu (D1)	4,5 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 10
Průřez vodiče	6 mm <sup>2</sup>	Tloušťka kovové objímky (S1)	0,2 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0,5 mm	Výška objímky (A)	11,4 mm
Šířka objímky (B)	6,2 mm		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Technické údaje	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

**H6,0/23T ZH GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy****Výkres**