

AM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Csúszoló szerszám PVC kábelekhez

Általános rendelési adatok

Verzió	Szerszámok, Csúszoló szerszámok
Rendelési szám	9001540000
Típus	AM 25
GTIN (EAN)	4008190138271
Qty.	1 Stück

AM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	33 mm	Mélység (coll)	1,299 inch
Magasság	157 mm	Magasság (coll)	6,181 inch
Szélesség	47 mm	Szélesség (coll)	1,85 inch
Nettó tömeg	120,67 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Burkolat-csupaszolók
-----------------	----------------------

Csupaszoló szerszámok

Kábeltípus	PVC körkábel	Max. vezetékátmérő	25 mm
Min. vezetékátmérő	6 mm	Vágási mélység	4,5 mm-ig állítható

Besorolások

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

AM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Felhasználási példa



Felhasználási példa



AM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek

Csupaszoló szerszám PVC kábelekhöz



Általános rendelési adatok

Típus	ERSATZMESSER AM 25/35	Verzió
Rendelési szám	6001530000	Tartozékok, Pót vágókés
GTIN (EAN)	4008190154813	
Qty.	2 Stück	