

## KT 12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezné nástroje (KT 8 až KT 22) jsou rovněž vybaveny ochrannou izolací do 1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou EN/IEC 60900.

### Všeobecné objednávací údaje

Verze	Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání
Objednávací číslo	<a href="#">9002660000</a>
Typ	KT 12
GTIN (EAN)	4008190181970
Množství	1 ks

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	30 mm	Hloubka (v palcích)	1,181 inch
Výška	63,5 mm	Výška (v palcích)	2,5 inch
Šířka	225 mm	Šířka (v palcích)	8,858 inch
Čistá hmotnost	331,7 g		

## Technické údaje

Popis výrobku	Řezný nástroj na vnější průměr až 12 mm	Verze	Jednoruční mechanické
---------------	---	-------	-----------------------

## Nástroje na řezání

Datový / telefonní / ovládací kabel, max. Ø	12 mm	Jednožilový hliníkový kabel, max.(mm <sup>2</sup> )	95 mm <sup>2</sup>
Měděný kabel - pevný, max.	95 mm <sup>2</sup>	Měděný kabel - pevný, max. (AWG)	3/0 AWG
Měděný kabel - splétaný, max.	70 mm <sup>2</sup>	Měděný kabel - splétaný, max. (AWG)	2/0 AWG
Měděný kabel - pružný, max.	50 mm <sup>2</sup>	Měděný kabel - pružný, max. (AWG)	1 AWG
Měděný kabel, max. průměr	11 mm	Splétaný hliníkový kabel, max. (AWG)	2/0 AWG
Splétaný hliníkový kabel, max. průměr	11 mm	Více vodičový hliníkový kabel, max (mm <sup>2</sup> )	70 mm <sup>2</sup>

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Osvědčení

Schválení



## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's Declaration - Cable cutters](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

**KT 12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Příklad použití

