

**FRZ S 160****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány.

Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy.

Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900.

Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Kleště
Objednací číslo	<a href="#">9046370000</a>
Typ	FRZ S 160
GTIN (EAN)	4032248357673
Množství	1 ks

## FRZ S 160

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	160 mm	Šířka (v palcích)	6,299 inch
Čistá hmotnost	140 g		

## Technické údaje

Popis výrobku	Kleště s dlouhým nosem izolované dle VDE se stří- hačem, dlouhé 160 mm
---------------	------------------------------------------------------------------------------

## Kleště

Celková délka	160 mm	Ochranná izolace, 1000 V	Ano
Průměr vodiče, max. (H)	1,6 mm	Průměr vodiče, max. (MH)	2,5 mm
Tvar (telefonní kleště)	rovný	Tvrdost řezáku	60 HRC

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000835	ETIM 7.0	EC000835
ETIM 8.0	EC000835	ETIM 9.0	EC000835
ECLASS 11.0	21-04-38-16	ECLASS 12.0	21-04-38-16
ECLASS 13.0	21-04-38-16		

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8ca6a82a-a032-451b-b9c3-381eae86b1bb

## Osvědčení

Schválení



## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's Declaration - Pliers](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

### FRZ S 160

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

