

## KT 12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para cortar cables de hasta 8 mm, 12 mm, 14 mm y 22 mm de diámetro exterior. La geometría especial de la cuchilla permite un corte sin estrangulamiento de conductores de cobre y aluminio, con esfuerzo físico mínimo. Las herramientas para cortar (KT 8 to KT 22) incluyen además aislamiento de protección sometido a pruebas VDE y GS de hasta 1.000 V de conformidad con la normativa EN/IEC 60900.

## Datos generales para pedido

Versión	Herramientas para cortar, Alicata accionable con una mano
Código	<a href="#">9002660000</a>
Tipo	KT 12
GTIN (EAN)	4008190181970
Cantidad	1 Pieza

## KT 12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Profundidad	30 mm	Profundidad (pulgadas)	1,181 inch
Altura	63,5 mm	Altura (pulgadas)	2,5 inch
Anchura	225 mm	Anchura (pulgadas)	8,858 inch
Peso neto	331,7 g		

## Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para cortar hasta 12 mm de diámetro exterior	Versión	mecánico una mano
--------------------------	--	---------	-------------------

## Herramientas de corte

Cable de aluminio rígido, máx.(mm <sup>2</sup> )	95 mm <sup>2</sup>	Cable de aluminio semirrígido, máx. (AWG)	2/0 AWG
Cable de aluminio semirrígido, máx. (mm <sup>2</sup> )	70 mm <sup>2</sup>	Cable de aluminio semirrígido, máx. Ø	11 mm
Cable de cobre - flexible, máx.	50 mm <sup>2</sup>	Cable de cobre - flexible, máx. (AWG)	1 AWG
Cable de cobre - rígido, máx.	95 mm <sup>2</sup>	Cable de cobre - rígido, máx. (AWG)	3/0 AWG
Cable de cobre - semirrígido, máx.	70 mm <sup>2</sup>	Cable de cobre - semirrígido, máx. (AWG)	2/0 AWG
Cable de cobre, diámetro máx.	11 mm	Cable de datos / teléfono / control, máx. Ø	12 mm

## Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

## Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Homologaciones

Homologaciones



## Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Cable cutters</a>
Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Folletos	

### Ejemplo de uso

