

M-D-STRIPAX +6 МЕНА**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Гибкие и одножильные провода с изоляцией из ПВХ, тефлона (ПТФЭ) и силикона
- Отсутствие повреждений проводников благодаря специальной форме лезвий
- Отсутствие срачивания отдельных проводов
- Вставные лезвия легко заменяемы
- Все вставки подходят к корпусу
- Направляющие пластины в кассетах с лезвиями облегчат правильное расположение провода в инструменте

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
Номер для заказа	9003500000
Тип	M-D-STRIPAX +6 МЕНА
GTIN (EAN)	4008190107109
Кол.	1 Шт.

M-D-STRIPAX +6 МЕНА

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	16 мм	Глубина (дюймов)	0,63 inch
Высота	135 мм	Высота (в дюймах)	5,315 inch
Ширина	82 мм	Ширина (в дюймах)	3,228 inch
Масса нетто	106,38 g		

Технические данные

Описание артикула	инструмент для снятия изоляции с 6 ножевыми блоками
-------------------	---

Инструменты для снятия изоляции

Диаметр провода, макс.	1,3 мм	Диаметр провода, мин.	0,2 мм
Длина зачистки, макс.	7 мм	Зона снятия изоляции AWG, макс.	18 AWG
Зона снятия изоляции AWG, мин.	32 AWG	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0,82 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,03 mm ²	Тип кабеля	Провод со специальной изоляцией

Классификации

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

M-D-STRIPAX +6 МЕНА

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования



M-D-STRIPAX +6 МЕНА

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



- Гибкие и одножильные провода с изоляцией из ПВХ, тефлона (ПТФЭ) и силикона
- Отсутствие повреждений проводников благодаря специальной форме лезвий
- Отсутствие срачивания отдельных проводов
- Вставные лезвия легко заменяемы
- Все вставки подходят к корпусу
- Направляющие пластины в кассетах с лезвиями облегчат правильное расположение провода в инструменте

Основные данные для заказа

Тип	МЕНА KP WS M-D-SPX	Исполнение
Номер для заказа	60936970000	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4032248363711	
Кол.	1 Шт.	
Тип	МЕНА KP SW M-D-SPX	Исполнение
Номер для заказа	6093640000	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4008190020507	
Кол.	1 Шт.	
Тип	МЕНА KP GE M-D-SPX	Исполнение
Номер для заказа	6093600000	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4008190140274	
Кол.	1 Шт.	
Тип	МЕНА KP RT M-D-SPX	Исполнение
Номер для заказа	6093610000	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4008190058272	
Кол.	1 Шт.	
Тип	МЕНА KP GN M-D-SPX	Исполнение
Номер для заказа	6093620000	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4008190130527	
Кол.	1 Шт.	
Тип	МЕНА KP BL M-D-SPX	Исполнение
Номер для заказа	6093630000	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4008190094256	
Кол.	1 Шт.	