

M-D-STRIPAX LWL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Mit Innenleiter von 1 mm ø
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
Best.-Nr.	9003750000
Typ	M-D-STRIPAX LWL
GTIN (EAN)	4008190068042
VPE	1 Stück

M-D-STRIPAX LWL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	16 mm	Tiefe (inch)	0,63 inch
Höhe	135 mm	Höhe (inch)	5,315 inch
Breite	82 mm	Breite (inch)	3,228 inch
Nettogewicht	96,73 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Abisolierwerkzeug für Lichtwellenleiter
---------------------	--

Abisolierwerkzeuge

Abisolierlänge, max.	7,5 mm	Farbe	grau
Kabeltyp	POF-Leiter mit Innenleiter 1 mm Ø	Leiterdurchmesser, max.	1 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

M-D-STRIPAX LWL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Zubehör / Ersatzteile**

- Mit Innenleiter von 1 mm ø
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren

Allgemeine Bestelldaten

Typ	MEHA KP LWL M-D-SPX	Ausführung
Best.-Nr.	9003760000	Zubehör, Ersatzmesser
GTIN (EAN)	4008190055110	
VPE	1 Stück	