

H0,5/14D W BD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый
Номер для заказа	9004280000
Тип	H0,5/14D W BD
GTIN (EAN)	4008190162627
Кол.	500 Шт.
Упаковка	На катушке

H0,5/14D W BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 0,072 g

Технические данные

Исполнение	Стандартный	Описание артикула	кабельные наконечники в рулоне, цвет - белый
------------	-------------	-------------------	--

Кабельные наконечники

L1 в мм	14 мм	Военное обозначение	T 20A 002 A
Диаметр изоляции (D2)	2,6 мм	Диаметр поверхности контакта (D1)	1 мм
Длина зачистки изоляции	10 мм	Длина поверхности контакта (L2)	8 мм
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 20	Поперечное сечение соединяемого провода	0,5 mm ²
Толщина изоляции (S2)	0,25 мм	Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм
Цветовой код	DIN		

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

H0,5/14D W BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

