

LIF 1,5F638 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa**

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
Art.nr.	9200540000
Typ	LIF 1,5F638 R
GTIN (EAN)	4032248410385
Förp.	100 Stück

LIF 1,5F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	7,7 mm	Byggdjup (tum)	0,303 inch
Bredd	20,8 mm	Byggbredd (tum)	0,819 inch
Nettovikt	0,95 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Isolerade flatstifthylsor 1,5 mm ² / 6,3x0,8
--------------------	---

Anslutning

Dimension	6,3 x 0,8 mm	Dimension (flatstift)	6,3 x 0,8 mm
Isolering	finns	Kontaktbredd (d2)	6,3 mm
Kontaktthet (d3)	0,8 mm	Ledardiameter	1,5 mm ²
Ledardiameter, max.	1,5 mm ²	Ledardiameter, min.	0,5 mm ²
Material/plaster	PVC	Märkningsfärg	röd
Plastkragediameter (D)	4 mm	Plastkragelängd (b)	10 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9.1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92
ECLASS 12.0	27-44-03-92	ECLASS 13.0	27-44-03-92

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

LIF 1,5F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



LIF 1,5F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Crimping tools

**Pressverktyg för isolerade skarvhylsor**

Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

Allmänna beställningsdata

Typ	CTI 6 G	Artikelbeteckning
Art.nr.	9202850000	Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm², 6mm², Ovalcrimpning, Parallellcrimp
Förp.	1 Stück	
Typ	HTI 15	Artikelbeteckning
Art.nr.	9014400000	Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm², 2.5mm², Dubbelcrimp
Förp.	1 Stück	
Typ	CTI 6	Artikelbeteckning
Art.nr.	9006120000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm², 6mm²,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimpning, Dubbelcrimp
Förp.	1 Stück	