

LIF 2,5T638 R


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Szigetelt csúszósaru-hüvely elágazással, PVC-ből, vörösréz hüvellyel**

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

Verzió	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , kék
Rendelési szám	9200620000
Típus	LIF 2,5T638 R
GTIN (EAN)	4032248410460
Qty.	100 Stück

LIF 2,5T638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	7,7 mm	Mélység (coll)	0,303 inch
Szélesség	20,8 mm	Szélesség (coll)	0,819 inch
Nettó tömeg	1,32 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Lapos csatlakozóhoz való aljzat, elágazással, 1,5 - 2,5 mm ²
-----------------	---

Csatlakozások

Anyag/műanyag	PVC	Azonosító szín	kék
Csatlakozási szélesség (d2)	6,3 mm	Csatlakozási sűrűség (d3)	0,8 mm
Méret	6,3 x 0,8 mm	Méret (lapos csatlakozó)	6,3 x 0,8 mm
Műanyag gallér hossza (b)	10 mm	Műanyag gallér átmérője (D)	5,8 mm
Szigetelés	Rendelkezésre áll	Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm ²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9,1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92
ECLASS 12.0	27-44-03-92	ECLASS 13.0	27-44-03-92

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

LIF 2,5T638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Crimping tools



Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz
kábelcsatlakozók, kivezető csatlakozók, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

Típus	CTI 6 G	Verzió
Rendelési szám	6202850000	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelcsatlakozókhoz,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Párhuzamos krímpelés
Qty.	1 Stück	
Típus	HTI 15	Verzió
Rendelési szám	6014400000	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelcsatlakozókhoz,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm ² , 2.5mm ² , Kettős krímpelés
Qty.	1 Stück	
Típus	CTI 6	Verzió
Rendelési szám	6006120000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovális sajtolás, Kettős krímpelés
Qty.	1 Stück	