

СТХ 502

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

**Инструменты для обжима коаксиальных разъемов**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, Шестигранный обжим
Номер для заказа	9006380000
Тип	СТХ 502
GTIN (EAN)	4008190123512
Кол.	1 Шт.
Запасные части	1121010000

СТХ 502

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	250 мм	Ширина (в дюймах)	9,842 inch
Масса нетто	654,08 g		

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Обжимной инструмент для коаксиальных наконечников BNC, TNC и N / SW 9,3
	механическая, без сменных вставок	

Описание контактов

Вид контакта	Коаксиальные разъемы
--------------	----------------------

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим	Диаметр внутреннего контакта (D)	2 мм
Наружный диаметр наконечника	10,7 мм	Паз для обжима, ширина (B 1)	12 мм
Паз для обжима, ширина (B 2)	2,3 мм	Размер шестигранника - под ключ (A 2)	1,75 мм
Размер шестигранника - под ключ (A)	9,3 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Загрузки

Пользовательская документация	Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	


СТХ 502

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Подобно иллюстрации



СТХ 502

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Запасные части

Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE CTO	Исполнение
Номер для заказа	1010000	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248902118	
Кол.	1 Шт.	