

**DMS 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	DMS 3, Электрический динамометрический ключ
Номер для заказа	<a href="#">9007440000</a>
Тип	DMS 3
GTIN (EAN)	4008190404987
Кол.	1 Шт.

## DMS 3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	127 мм	Высота (в дюймах)	5 inch
Ширина	239 мм	Ширина (в дюймах)	9,409 inch
Диаметр	35 мм	Масса нетто	411,23 g

## Технические данные

Описание артикула	Аккумуляторная динамометрическая отвертка с входным соединительным размером 1/4"
-------------------	--

## Инструменты для затяжки

Регулировка момента вращения, макс. 3 Nm	Регулировка момента вращения, мин. 0,3 Nm
--	---

## Электрическая отвертка

Адаптер лезвия	1/4" DIN 3126, форма E6,3	Аккумуляторные батареи	Никель-металлогидридные аккумуляторные элементы
Масса	400 g	Масса аккумулятора	122 g
Напряжение аккумуляторной батареи	2,4 V	Номинальное напряжение	2,4 V
Регулировка момента вращения, макс. 3 Nm		Регулировка момента вращения, мин.	0,3 Nm
Скорость холостого хода	200 и 400 мин <sup>-1</sup>		

## Классификации

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ECLASS 9.0	21-05-21-90	ECLASS 9.1	21-04-04-17
ECLASS 10.0	21-05-21-90	ECLASS 11.0	21-05-08-90
ECLASS 12.0	21-05-08-90	ECLASS 13.0	21-05-08-90

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Пользовательская документация	<a href="#">Manual</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

## DMS 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Пример использования



**DMS 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары****DMS 3**

Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

**Основные данные для заказа**

Тип	AKKU DMS 3	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">60347450000</a>	DMS 3, Батарея
GTIN (EAN)	4008190450106	
Кол.	1 Шт.	

**Лезвия E6,3 - крестообразный шлиц Pozidriv / Supadriv**

Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке

Лезвия, крестообразный шлиц типа Pozidrive PZ/DIN 5262, входной присоединительный размер 1/4,5 DIN 3126

**Основные данные для заказа**

Тип	BIT E6,3 PZ2X70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6034110000</a>	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190870706	
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 PZ1X70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6034100000</a>	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190870713	
Кол.	5 Шт.	

## DMS 3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Лезвия E6,3 - крестообразный шлиц Phillips / Recess



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке

Лезвия для крестообразных шлицев типа Phillips-Recess PH/DIN 5260, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

## Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 PH1X70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40324080000</a>	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190870744	
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 PH2X70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40324090000</a>	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190870720	
Кол.	5 Шт.	

## Набор лезвий E6,3



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке

## Основные данные для заказа

Тип	BIT-BOX WI DMS 3	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40324970000</a>	Аксессуар, Сборочный инструмент
GTIN (EAN)	4032248068067	
Кол.	1 Шт.	

## DMS 3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## DMS PRO



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

## Основные данные для заказа

Тип	LG DMS PRO/ DMS 3	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">60327460000</a>	DMS 3, 90% при 3 x 500 В перем. тока / > 91% при 3 x 400 В
GTIN (EAN)	4008190404970	перем. тока
Кол.	1 Шт.	

## Лезвия E6,3 - шлиц



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке

Лезвия для прямых шлицев, согласно DIN 5264, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

## Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6032740000</a>	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4032248504718	
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">60324040000</a>	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852665	
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6032750000</a>	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4032248504725	
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">60324020000</a>	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852627	
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 Z 0,8X4,0X39	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">60325590000</a>	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190151935	
Кол.	10 Шт.	

**DMS 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Аксессуары**

Тип	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6324000000</a>	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852634	
Кол.	5 Шт.	

Тип	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6324030000</a>	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852658	
Кол.	5 Шт.	