


**AIE MULTI-STRIPAX 6-16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- för fintrådiga och massiva ledare med specialisoleringsmaterial
- hög avisoleringskvalitet för industriell användning (motvarande kraven inom flygindustrin)
- speciella formknivar möjliggör avisolering av speciella ledarisoleringar och ledaruppbyggnader
- Avisoleringslängd inställningsbar med anslag
- hög flexibilitet genom utbytbara avisoleringsenheter
- hög repeter Noggrannhet i avisoleringsresultatet
- inga skador på ledaren
- hög stabilitet för lång livslängd och hög pålitlighet
- integrerad skärfunktion

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Insats
Art.nr.	<a href="#">9202260000</a>
Typ	AIE MULTI-STRIPAX 6-16
GTIN (EAN)	4032248486205
Förp.	1 Stück

## AIE MULTI-STRIPAX 6-16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	30 mm	Byggdjup (tum)	1,181 inch
Höjd	3 mm	Bygghöjd (tum)	0,118 inch
Bredd	41 mm	Byggbredd (tum)	1,614 inch
Nettovikt	21,88 g		

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Avisoleringsenhet för PVC-isolerade ledare 6, 10, 16 mm <sup>2</sup>
--------------------	--

## Avisoleringsverktyg

Användbar kabel	PVC-kablar
-----------------	------------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	