

DMS 3 SET 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

El diseño ergonómico de los destornilladores dinamométricos de Weidmüller los convierte en herramientas ideales para trabajar con una sola mano. Garantizan un trabajo cómodo en todas las orientaciones de montaje. Además, cuentan con una limitación automática del par de apriete y garantizan una alta precisión de repetición.

Datos generales para pedido

Versión	DMS 3, Atornillador eléctrico con ajuste de apriete
Código	9007480000
Tipo	DMS 3 SET 2
GTIN (EAN)	4008190405298
Cantidad	1 Pieza

DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	205 mm	Profundidad (pulgadas)	8,071 inch
Anchura	325 mm	Anchura (pulgadas)	12,795 inch
Peso neto	1.927 g		

Datos técnicos

Descripción del artículo	Atornillador a batería con par de apriete como Set 1, con 1 batería adicional
--------------------------	---

Atornillador eléctrico

Alojamiento de puntas del atornillador	1/4" DIN 3126 forma E6,3	Baterías recargables	Células Ni-Mh
Instalación del par de apriete min.	0,3 Nm	Instalación del par de apriete máx.	3 Nm
Peso	2.004 g	Peso de batería	122 g
Tensión de la batería	2,4 V	Tensión nominal	2,4 V
Velocidad ralentizada	200 u. 400 min ⁻¹		

Destornilladores y llaves

Instalación del par de apriete min.	0,3 Nm	Instalación del par de apriete máx.	3 Nm
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	------

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ECLASS 9.0	21-05-21-90	ECLASS 9.1	21-04-04-17
ECLASS 10.0	21-05-21-90	ECLASS 11.0	21-05-08-90
ECLASS 12.0	21-05-08-90	ECLASS 13.0	21-05-08-90

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Catálogo	Catalogues in PDF-format
----------	--

DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Ejemplo de uso



DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Puntas para tornillos de cabeza ranurada 1/4" E6,3



Vástago hexagonal exterior de 1/4" según DIN 3126,
forma E6,3 para conexión directa de la máquina
Puntas para tornillos de cabeza ranurada DIN 5264,
vástago: 1/4" E6,3 DIN 3126

Datos generales para pedido

Tipo	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Versión
Código	9024000000	Accesorios, Juego de destornilladores
GTIN (EAN)	4008190852634	
Cantidad	5 Pieza	
Tipo	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Versión
Código	9024020000	Accesorios, Juego de destornilladores
GTIN (EAN)	4008190852627	
Cantidad	5 Pieza	
Tipo	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Versión
Código	9202750000	Accesorios, Juego de destornilladores
GTIN (EAN)	4032248504725	
Cantidad	5 Pieza	
Tipo	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Versión
Código	9024030000	Accesorios, Juego de destornilladores
GTIN (EAN)	4008190852658	
Cantidad	5 Pieza	
Tipo	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Versión
Código	9024040000	Accesorios, Juego de destornilladores
GTIN (EAN)	4008190852665	
Cantidad	5 Pieza	
Tipo	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39	Versión
Código	9025590000	Accesorios, Juego de destornilladores
GTIN (EAN)	4008190151935	
Cantidad	10 Pieza	
Tipo	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Versión
Código	9202740000	Accesorios, Juego de destornilladores
GTIN (EAN)	4032248504718	
Cantidad	5 Pieza	

DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Caja de puntas E6,3



Vástago hexagonal exterior de 1/4" según DIN 3126, forma E6,3 para conexión directa de la máquina

Datos generales para pedido

Tipo	BIT-BOX WI DMS 3	Versión
Código	9024970000	Accesorios, Herramienta de montaje
GTIN (EAN)	4032248068067	
Cantidad	1 Pieza	

Puntas E 6,3 para tornillos de estrella tipo Pozidriv / Supadriv

Vástago hexagonal exterior de 1/4" según DIN 3126, forma E6,3 para conexión directa de la máquina
Puntas para tornillos de estrella tipo Pozidriv PZ/DIN 5262, Vástago 1/4" C6,3 DIN 3126



Datos generales para pedido

Tipo	BIT E6,3 PZ2X70	Versión
Código	9024110000	Accesorios, Juego de destornilladores
GTIN (EAN)	4008190870706	
Cantidad	5 Pieza	

Tipo	BIT E6,3 PZ1X70	Versión
Código	9024100000	Accesorios, Juego de destornilladores
GTIN (EAN)	4008190870713	
Cantidad	5 Pieza	

DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

DMS 3



El diseño ergonómico de los destornilladores dinamométricos de Weidmüller los convierte en herramientas ideales para trabajar con una sola mano. Garantizan un trabajo cómodo en todas las orientaciones de montaje. Además, cuentan con una limitación automática del par de apriete y garantizan una alta precisión de repetición.

Datos generales para pedido

Tipo	AKKU DMS 3	Versión
Código	9007450000	DMS 3, Batería
GTIN (EAN)	4008190450106	
Cantidad	1 Pieza	

Puntas E 6,3 para tornillos de estrella tipo Philips / Recess

Vástago hexagonal exterior de 1/4" según DIN 3126, forma E6,3 para conexión directa de la máquina
Puntas para tornillos de estrella tipo Phillips-Recess PH/ DIN 5260, Vástago 1/4" E6,3 DIN 3126



Datos generales para pedido

Tipo	BIT E6,3 PH2X70	Versión
Código	9024090000	Accesorios, Juego de destornilladores
GTIN (EAN)	4008190870720	
Cantidad	5 Pieza	

Tipo	BIT E6,3 PH1X70	Versión
Código	9024080000	Accesorios, Juego de destornilladores
GTIN (EAN)	4008190870744	
Cantidad	5 Pieza	

DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

DMS PRO



El diseño ergonómico de los destornilladores dinamométricos de Weidmüller los convierte en herramientas ideales para trabajar con una sola mano. Garantizan un trabajo cómodo en todas las orientaciones de montaje. Además, cuentan con una limitación automática del par de apriete y garantizan una alta precisión de repetición.

Datos generales para pedido

Tipo	LG DMS PRO/ DMS 3	Versión
Código	9007460000	DMS 3, 90 % a 3 x 500 V AC / > 91 % a 3 x 400 V AC
GTIN (EAN)	4008190404970	
Cantidad	1 Pieza	