

**SDS 1.0X5.5X150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265,  
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Spitze  
Chrom Top, SoftFinish-Griff

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Schraubendreher, Schraubendreher
Best.-Nr.	<a href="#">9008350000</a>
Typ	SDS 1.0X5.5X150
GTIN (EAN)	4032248056316
VPE	1 Stück
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2021-03-31
Produktalternative	<a href="#">2749380000</a>

Erstellungs-Datum 27. April 2024 15:40:31 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

**SDS 1.0X5.5X150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	261 mm	Breite (inch)	10,276 inch
Durchmesser	30 mm	Nettogewicht	73,9 g

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Schraubendreher mit Schlitzklinge 1x5,5
---------------------	--

**Schraubwerkzeuge**

Form	Schlitz	Klingenbreite (B)	5,5 mm
Klingenlänge	150 mm	Klingenstärke (A)	1 mm
Klingentyp	A		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

**Downloads**

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">Declaration of the Manufacturer</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	