

**SDIS 0.6X3.5X100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, SDI DIN 7437,  
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Soft-  
Finish-Griff

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Schraubendreher, Schraubendreher
Best.-Nr.	<a href="#">9008390000</a>
Typ	SDIS 0.6X3.5X100
GTIN (EAN)	4032248056354
VPE	1 Stück
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2021-04-30
Produktalternative	<a href="#">2749810000</a>

Erstellungs-Datum 2. Mai 2024 18:54:36 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

**SDIS 0.6X3.5X100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	205 mm	Breite (inch)	8,071 inch
Durchmesser	23 mm	Nettogewicht	34 g

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	VDE-isolierter Schraubendreher mit Schlitzklinge 0,6x3,5x100
---------------------	---

**Schraubwerkzeuge**

Form	Schlitz	Klingenbreite (B)	3,5 mm
Klingenlänge	100 mm	Klingenstärke (A)	0,6 mm
Klingentyp	B		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Downloads**

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Screwdrivers</a> <a href="#">Declaration of the Manufacturer</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	