

**CTF 63****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Krimpovací kleště pro ploché konektory samce a samice s otevřenou nebo rolovanou krimpovací čelistí**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm², 6mm², B krimpování
Objednací číslo	<a href="#">9202860000</a>
Typ	CTF 63
GTIN (EAN)	4032248517862
Množství	1 ks
Náhradní díly	<a href="#">1121010000</a>

Datum vytvoření 19. května 2024 11:23:30 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## CTF 63

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9,842 inch
Čistá hmotnost	674,2 g		

## Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k nalisování konektorů s plochým břítem a zdířek na plochý břit, šířka konektoru 6,3 mm	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	---	-------	--------------------------------------

## Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, max.	6 mm <sup>2</sup>	Krimpovací rozsah, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, max. AWG	AWG 10	Průřez vodiče, min. AWG	AWG 21
Type of contact	F-plug / -sleeve	Šířka konektoru	6,3 mm

## Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	B krimpování
-------------------------	--------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">Manual</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

### CTF 63

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## CTF 63

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Příslušenství / náhradní díly



#### **Krimpovací kleště pro ploché konektory samce a samice s otevřenou nebo rolovanou krimpovací čelistí**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE AN CTF 63	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6246390000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4050118034479	
Množství	1 ks	

## CTF 63

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Náhradní díly

### Náhradní díly



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	ERTE GRIFFE CTO	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6121010000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4032248902118	
Množství	1 ks	