


**AIE MULTI-SPX 0.75-4<sup>2</sup>SL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékekhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesítési a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Betét
Rendelési szám	<a href="#">9203730000</a>
Típus	AIE MULTI-SPX 0.75-4 <sup>2</sup> SL
GTIN (EAN)	4032248576449
Qty.	1 Stück

AIE MULTI-SPX 0.75-4<sup>2</sup>SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	30 mm	Mélység (coll)	1,181 inch
Magasság	3 mm	Magasság (coll)	0,118 inch
Szélesség	41 mm	Szélesség (coll)	1,614 inch
Nettó tömeg	81 g		

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csupaszoló egység halogénmentes, szigetelt kábelekhez 0,75 – 4,0 mm <sup>2</sup>
-----------------	---

## Csupaszoló szerszámok

Megmunkálható kábel	halogénmentes, Szilikon, Teflon
---------------------	------------------------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	