

**HTF RSV 12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Инструменты для обжима контактов систем  
Weidmüller RSV и DSTV HD**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, Обжим FoderBcrimp
Номер для заказа	<a href="#">9013550000</a>
Тип	HTF RSV 12
GTIN (EAN)	4008190002046
Кол.	1 Шт.

## HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Ширина	205 мм	Ширина (в дюймах)	8,071 inch
Масса нетто	449,98 g		

## Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Обжимной инструмент для контактов Weidmüller RSV и DSTV-HD AWG 14-12
механическая, без сменных вставок		

## Описание контактов

Вид контакта	RSV и DSTV-HD	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 12
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 14		

## Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Обжим FoderBcrimp
--------------------	-------------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">Declaration of the Manufacturer</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**HTF RSV 12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

