

**PZ ZH 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , Krimpování - odsazení
Objednací číslo	<a href="#">9013600000</a>
Typ	PZ ZH 16
GTIN (EAN)	4032248065523
Množství	1 ks
Náhradní díly	<a href="#">9054580000</a> <a href="#">9202810000</a>

Datum vytvoření 7. května 2024 16:47:25 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9,842 inch
Čistá hmotnost	674,78 g		

## Technické údaje

Popis výrobku	(1) Krimpovací kleště	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	-----------------------	-------	--------------------------------------

## Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, max.	16 mm <sup>2</sup>	Krimpovací rozsah, min.	6 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, max. AWG	AWG 6	Průřez vodiče, min. AWG	AWG 10
Type of contact	Twin wire-end ferrules		

## Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Krimpování - odsazení	Průřez koncovek, max.	16 mm <sup>2</sup>
Průřez koncovek, min.	6 mm <sup>2</sup>		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">Manual</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Příklad použití



## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H6,0/29T ZH GN	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6037700000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 24 mm, 18 mm, Zelená	volné
GTIN (EAN)	4008190493509		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/23 ZH SW	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6037320000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 20 mm, 12 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190492793		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/29 ZH SW	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6037330000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 24 mm, 18 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190492809		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/29D ZH GE	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6037560000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 24 mm, 18 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190493134		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/23D ZH GE	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6037550000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 20 mm, 12 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190493127		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/23T ZH GN	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6037690000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 20 mm, 12 mm, Zelená	volné
GTIN (EAN)	4008190493486		
Množství	100 ks		

## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H16,0/29 ZH GN	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6037360000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 20 mm, 16 mm, Zelená	volné
GTIN (EAN)	4008190492830		
Množství	50 ks		
Typ	H16,0/38T ZH W	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6037740000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 29 mm, 25 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190493561		
Množství	50 ks		
Typ	H16,0/29D ZH BL	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6037590000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 20 mm, 16 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190493165		
Množství	50 ks		
Typ	H16,0/38 ZH GN	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6037370000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 29 mm, 25 mm, Zelená	volné
GTIN (EAN)	4008190492847		
Množství	50 ks		
Typ	H16,0/38D ZH BL	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6037600000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 29 mm, 25 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190493196		
Množství	50 ks		
Typ	H16,0/29T ZH W	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6037730000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 20 mm, 16 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190493554		
Množství	50 ks		

## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmüller.com

## Příslušenství

## Multi-taška



- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H10,0/26D R ZH SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6004710000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 17 mm, 12 mm, Červená	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4032248044221		
Množství	100 ks		
Typ	H10,0/26T ZH BR SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6005170000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 17 mm, 12 mm, Hnědá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190482756		
Množství	100 ks		
Typ	H10,0/24 ZH EB SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6004940000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 17 mm, 12 mm, Slonovinová	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190482718		
Množství	100 ks		

## baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H10,0/24T ZH BR	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6037710000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 17 mm, 12 mm, Hnědá	volné
GTIN (EAN)	4008190493516		
Množství	100 ks		
Typ	H10,0/30D ZH R	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6037580000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 23 mm, 18 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190493158		
Množství	100 ks		
Typ	H10,0/24 ZH EB	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6037340000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 17 mm, 12 mm, Slonovinová	volné
GTIN (EAN)	4008190492816		
Množství	100 ks		

## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	H10,0/30T ZH BR	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6037720000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 23 mm, 18 mm, Hnědá	volné
GTIN (EAN)	4008190493530		
Množství	100 ks		
Typ	H10,0/24D ZH R	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6037570000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 17 mm, 12 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190493141		
Množství	100 ks		
Typ	H10,0/30 ZH EB	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6037350000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 23 mm, 18 mm, Slonovinová	volné
GTIN (EAN)	4008190492823		
Množství	100 ks		

## dodáváno volně v plastovém sáčku



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
- Odolné proti teplotě do 105 °C

Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný  
Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	H10,0/24DS ZH R	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6018880000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 17 mm, 12 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4032248105830		
Množství	100 ks		
Typ	H10,0/30DS ZH R	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6018890000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 23 mm, 18 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4032248105847		
Množství	100 ks		
Typ	H10,0/30S ZH EB	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6018870000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 23 mm, 18 mm, Slonovinová	volné
GTIN (EAN)	4032248105823		
Množství	100 ks		
Typ	H10,0/24S ZH EB	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6018860000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 17 mm, 12 mm, Slonovinová	volné
GTIN (EAN)	4032248105816		
Množství	100 ks		

## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Příslušenství

## Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H6,0/23D ZH GE SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6004720000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 20 mm, 12 mm, Žlutá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190962210		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/23T ZH GN SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6005160000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 20 mm, 12 mm, Zelená	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190482749		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/23 ZH SW SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6004930000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 20 mm, 12 mm, černá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190482701		
Množství	100 ks		



**PZ ZH 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Náhradní díly

### Příslušenství / náhradní díly



#### Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE ES PZ ZH 16
Objednací číslo	<a href="#">6054580000</a>
GTIN (EAN)	4032248052493
Množství	1 ks

### Náhradní díly



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6202810000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4032248512577	
Množství	1 ks	