

**PZ 50 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými  
objímkami nebo bez**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Nástroj k nalisování koncovek vedení, 25mm <sup>2</sup> , 50mm <sup>2</sup> , Krimpování - odsazení
Objednací číslo	<a href="#">9017400000</a>
Typ	PZ 50 ZERT
GTIN (EAN)	4008190470845
Množství	1 ks
Náhradní díly	<a href="#">9006280000</a> <a href="#">9202810000</a>

Datum vytvoření 19. května 2024 17:33:09 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9,842 inch
Čistá hmotnost	725 g		

## Technické údaje

Popis výrobku	(1) Krimpovací kleště
---------------	-----------------------

## Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, max.	50 mm <sup>2</sup>	Krimpovací rozsah, min.	25 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, max. AWG	AWG 0	Průřez vodiče, min. AWG	AWG 4
Type of contact	Wire-end ferrules with/without plastic collars		

## Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Krimpování - odsazení
-------------------------	-----------------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">Manual</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

## PZ 50 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## PZ 50 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Jmenovitý průřez vodiče 35 mm<sup>2</sup>



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	H35,0/30D 16 R	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019310000</a>	vodič a dutinka, standard, 19 mm, 16 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190102234		
Množství	50 ks		
Typ	H35,0/39 BE	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6317300000</a>	vodič a dutinka, standard, 28 mm, 25 mm, Běžová	volné
GTIN (EAN)	4008190151294		
Množství	50 ks		
Typ	H35,0/39D R	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019330000</a>	vodič a dutinka, standard, 28 mm, 25 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190048365		
Množství	50 ks		
Typ	H35,0/30 BE	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6317200000</a>	vodič a dutinka, standard, 19 mm, 16 mm, Běžová	volné
GTIN (EAN)	4008190023904		
Množství	50 ks		
Typ	H35,0/32D R	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019320000</a>	vodič a dutinka, standard, 19 mm, 18 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190111847		
Množství	50 ks		

### Jmenovitý průřez vodiče 25 mm<sup>2</sup>



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	H25,0/30T SW	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6021190000</a>	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 16 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190115166		
Množství	50 ks		

## PZ 50 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	H25,0/36 BR	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6317100000</a>	vodič a dutinka, standard, 24 mm, 22 mm, Hnědá	volné
GTIN (EAN)	4008190049751		
Množství	50 ks		
Typ	H25,0/36T SW	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6021200000</a>	vodič a dutinka, standard, 24 mm, 22 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190055400		
Množství	50 ks		
Typ	H25,0/30D 16 GE	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6019280000</a>	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 16 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190038380		
Množství	50 ks		
Typ	H25,0/36D GE	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6019300000</a>	vodič a dutinka, standard, 24 mm, 22 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190054984		
Množství	50 ks		
Typ	H25,0/30 BR	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6317000000</a>	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 16 mm, Hnědá	volné
GTIN (EAN)	4008190158231		
Množství	50 ks		

## Jmenovitý průřez vodiče 50 mm²



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

## Všeobecné objednáací údaje

Typ	H50,0/41D BL	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6019350000</a>	vodič a dutinka, standard, 31 mm, 25 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190049263		
Množství	50 ks		
Typ	H50,0/36 OLIV	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6444200000</a>	vodič a dutinka, standard, 26 mm, 20 mm, Olivově zelená	volné
GTIN (EAN)	4008190110284		
Množství	50 ks		
Typ	H50,0/36D BL	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6019340000</a>	vodič a dutinka, standard, 26 mm, 20 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190067632		
Množství	50 ks		

## PZ 50 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Příslušenství / náhradní díly



#### Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE ES PZ 50
Objednací číslo	<a href="#">6006280000</a>
GTIN (EAN)	4008190114619
Množství	1 ks

### Náhradní díly



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6202810000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4032248512577	
Množství	1 ks	

## PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Jmenovitý průřez vodiče 10,0 mm<sup>2</sup> - 185,0 mm<sup>2</sup>

Pro vodiče od 10,0 do 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7–350 MCM)  
 pozinkovaná měď  
 rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1  
 • dodávány volně v plastovém sáčku

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H50,0/18	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6004210000</a>	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190123383		
Množství	100 ks		
Typ	H25,0/18	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6375300000</a>	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190145378		
Množství	100 ks		
Typ	H35,0/25	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6004190000</a>	vodič a dutinka, standard, 25 mm, 25 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190096083		
Množství	100 ks		
Typ	H35,0/32	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6004200000</a>	vodič a dutinka, standard, 32 mm, 32 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190077303		
Množství	100 ks		
Typ	H35,0/18	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6368900000</a>	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190145675		
Množství	100 ks		
Typ	H25,0/32	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6004180000</a>	vodič a dutinka, standard, 32 mm, 32 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190113162		
Množství	100 ks		
Typ	H50,0/22S	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6025880000</a>	vodič a dutinka, standard, 22 mm, 22 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190180430		
Množství	100 ks		
Typ	H35,0/30S	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6451000000</a>	vodič a dutinka, standard, 30 mm, 30 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190071516		
Množství	100 ks		
Typ	H25,0/25	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6004170000</a>	vodič a dutinka, standard, 25 mm, 25 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190021863		
Množství	250 ks		

## PZ 50 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

Typ	H50,0/32	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6004220000</a>	vodič a dutinka, standard, 32 mm, 32 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190059606		
Množství	100 ks		



## PZ 50 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Náhradní díly

### Příslušenství / náhradní díly



#### Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE ES PZ 50
Objednací číslo	<a href="#">6006280000</a>
GTIN (EAN)	4008190114619
Množství	1 ks

### Náhradní díly



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6202810000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4032248512577	
Množství	1 ks	