

HTI 15 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder**

Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|--|
| Ausführung | Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Doppelcrimp |
| Best.-Nr. | 9017430000 |
| Typ | HTI 15 ZERT |
| GTIN (EAN) | 4008190865344 |
| VPE | 1 Stück |
| Ersatzteile | 1246370000 |

Erstellungs-Datum 5. Mai 2024 20:31:52 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|---------------|------------|
| Breite | 200 mm | Breite (inch) | 7,874 inch |
| Nettogewicht | 515 g | | |

Technische Daten

| | | | |
|---------------------|--|------------|---|
| Artikelbeschreibung | Crimpwerkzeug für isolierte Verbinder 0,5 - 2,5mm ² | Ausführung | mechanisch, ohne austauschbare Einsätze |
|---------------------|--|------------|---|

Kontaktbeschreibung

| | | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Crimpbereich, max. | 2,5 mm ² | Crimpbereich, min. | 0,5 mm ² |
| Kontaktart | isolierte Verbinder | Leiterquerschnitt max. AWG | AWG 14 |
| Leiterquerschnitt min. AWG | AWG 21 | | |

Werkzeugdaten Crimpen

| | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| Crimpart/-profil | Doppelcrimp | | |
| Crimpstation | Crimpstation Nummer | 1 | |
| | Leiterquerschnitt, min. | 0,5 mm ² | |
| | Leiterquerschnitt, max. | 1,5 mm ² | |
| | Leiterquerschnitt AWG, min. | 21 AWG | |
| | Leiterquerschnitt AWG, max. | 16 AWG | |
| | Farbe des Crimping Profil | Rot | |
| | Crimpstation Nummer | 2 | |
| | Leiterquerschnitt, min. | 1,5 mm ² | |
| | Leiterquerschnitt, max. | 2,5 mm ² | |
| | Leiterquerschnitt AWG, min. | 16 AWG | |
| | Leiterquerschnitt AWG, max. | 14 AWG | |
| | Farbe des Crimping Profil | Blau | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000168 | ETIM 7.0 | EC000168 |
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 9.1 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 |

Umweltanforderungen

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Wichtiger Hinweis

| | |
|----------------|--|
| Produkthinweis | Nicht für eindrätige (starre) Leiter geeignet. Isolierung am Kontakt wird konisch verpresst. |
|----------------|--|

Downloads

| | |
|------------|--|
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |

Datenblatt

HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Zeichnungen



HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ersatzteile**Zubehör / Ersatzteile****Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder**

Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Typ | ERTE ES HTI 15 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1246370000 | Crimpwerkzeug, Ersatzteil |
| GTIN (EAN) | 4050118034462 | |
| VPE | 1 Stück | |


HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Zubehör / Ersatzteile



Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder

Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Typ | ERTE ES HTI 15 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1246370000 | Crimpwerkzeug, Ersatzteil |
| GTIN (EAN) | 4050118034462 | |
| VPE | 1 Stück | |