

CTX CM 1.6/2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Pressverktyg för svarvade kontakter**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.14mm², 4mm², W-Crimp
Art.nr.	9018490000
Typ	CTX CM 1.6/2.5
GTIN (EAN)	4008190884598
Förp.	1 Stück
Reservdelar	1121010000

Skapandedatum den 29 maj 2024 14:07:35 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

CTX CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9,842 inch
Nettovikt	679,78 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg för HD- HE och ConCept M10/M5-kontakter 0,14-4mm ²	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	--	-----------	-----------------------------------

Kontaktbeskrivning

Crimp-område, max.	4 mm ²	Crimp-område, min	0,14 mm ²
Kontakttyp	svarvade kontakter	Ledararea max. AWG	AWG 12
Ledararea min. AWG	AWG 26		

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	W-Crimp	Crimpprofil 5	4 mm ²
------------------	---------	---------------	-------------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	Manual
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

CTX CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



CTX CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Reservdelar

Reservdelar



Efter avisoleringen kan en kabelände crimpas med motsvarande kontakter eller ändhysor. Crimpningen är en säker anslutning mellan ledare och kontakt och har i stor utsträckning ersatt lödmetoden. Crimpning innebär att det skapas en homogen, ej losstagbar koppling mellan ledare och förbindelselement. Anslutningen skapas uteslutande av högklassiga precisionsverktyg. Resultatet är en elektriskt och mekaniskt säker och tillförlitlig anslutning. Weidmüller erbjuder ett brett produktsortiment med mekaniska Crimpverktyg. Integrerade returspärar med frikopplingsmöjlighet säkerställer en optimal bearbetningskvalitet. Crimpanslutningar, som görs med Weidmüllers verktyg uppfyller internationella normer och föreskrifter.

Allmänna beställningsdata

Typ	ERTE GRIFFE CTO	Artikelbeteckning
Art.nr.	1121010000	Crimpverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248902118	
Förp.	1 Stück	

CTX CM 1.6/2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Tillbehör / reservdelar****Pressverktyg för svarvade kontakter**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

Allmänna beställningsdata

Typ	ERTE LC CTX CM 1.6/2.5
Art.nr.	1246770000
GTIN (EAN)	4050118034974
Förp.	1 Stück
Typ	ERTE ES CTX CM 1.6/2.5
Art.nr.	9054880000
GTIN (EAN)	4032248145133
Förp.	1 Stück