

H0,75/14T HBL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий
Номер для заказа	9021040000
Тип	H0,75/14T HBL
GTIN (EAN)	4008190083168
Кол.	500 Шт.
Упаковка	Россыпью

H0,75/14T HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 0,08 g

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Кабельный наконечник
Стандартный		с изоляцией, цвет - свет- ло-синий

Кабельные наконечники

L1 в мм	14 мм	Военное обозначение	T 20A 004 A
Диаметр изоляции (D2)	2,8 мм	Диаметр поверхности контакта (D1)	1,2 мм
Длина зачистки изоляции	10 мм	Длина поверхности контакта (L2)	8 мм
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 18	Поперечное сечение соединяемого провода	0,75 mm ²
Толщина изоляции (S2)	0,25 мм	Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм
Цветовой код	прочее		

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

H0,75/14T HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

