

## THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A 610 LC infravörös hőmérővel pontosan, gyorsan és biztonságosan meghatározhatja a felületi hőmérsékletet - érintés nélkül.

- -20°C és +260°C közötti hőmérsékletek érintkezésmentes mérése
- Felbontás: 1°C
- Mérési sebesség: 2,5 alkalom másodpercenként
- A mérési pont lézeres megjelölése
- Háttérvilágítással ellátott kijelző
- Akkumulátor-állapotjelzővel
- Automatikus kikapcsolás
- Védőtáskával

## Általános rendelési adatok

Verzió	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Infravörös hőmérő
Rendelési szám	<a href="#">9427520000</a>
Típus	THERMOMETER 610 LC
GTIN (EAN)	4032248407033
Qty.	1 Stück
Szállítás állapota	<b>Kifutott</b>
Rendelkezésre álló egység	2023-05-01

## THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	40 mm	Mélység (coll)	1,575 inch
Magasság	44 mm	Magasság (coll)	1,732 inch
Szélesség	170 mm	Szélesség (coll)	6,693 inch
Nettó tömeg	297 g		

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Infravörös hőmérő
-----------------	-------------------

## Mérő- és vizsgálókészülék

Akkumulátor típusa	Elem 1,5 V AAA típus	Kijelző	digitális
Mért hőmérséklet érték, min.	-20 °C	Mért hőmérsékleti érték, max.	260 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	0 °C

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000601	ETIM 7.0	EC000601
ETIM 8.0	EC000601	ECLASS 9.0	27-20-11-20
ECLASS 9.1	27-20-02-90	ECLASS 10.0	27-20-11-20
ECLASS 11.0	27-20-11-20	ECLASS 12.0	27-20-11-20
ECLASS 13.0	27-20-11-20		

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

**THERMOMETER 610 LC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok****Felhasználási példa**

## THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tartozékok

Akkumulátorok vizsgáló és mérőműszerekhez



## Általános rendelési adatok

Típus	BATTERIE 1,5V MICRO	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6201310000</a>	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Akkumulátor
GTIN (EAN)	4032248421121	
Qty.	2 Stück	