

## VT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A feszültségvizsgáló elsődleges funkciója annak döntése, hogy van-e jelen feszültség. A 2 pólusú feszültségvizsgáló az egyetlen jóváhagyott vizsgálókészülék, amely teljesíti a munkavédelmi szabályok követelményeit.

- LED-es kijelzővel
- VDE-szabvány szerint
- nagy csúcsfeszültség-állóság
- ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

## Általános rendelési adatok

Verzió	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, 2 pólusú feszültségkémlő
Rendelési szám	<a href="#">9918950000</a>
Típus	VT
GTIN (EAN)	4032248405831
Qty.	1 Stück

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	55 mm	Mélység (coll)	2,165 inch
Magasság	21 mm	Magasság (coll)	0,827 inch
Szélesség	190 mm	Szélesség (coll)	7,48 inch
Nettó tömeg	115 g		

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Voltage tester from 12 – 690 V
-----------------	--------------------------------

## Mérő- és vizsgálókészülék

AC feszültség kijelző	12, 50, 120, 230, 400, 690 V	AC feszültség mérési tartomány	12-690 V
Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint:	EN/IEC 61010, EN 61243-3 2010	Csúcsfeszültség ellenállás	5 kV
DC-feszültség kijelző	12, 50, 120, 230, 400, 690 V	DC-feszültség mérési tartomány	1000 V
Elektromos összeköttetés vizsgálat	Nem	Frekvenciatartomány, max.	65 Hz
Frekvenciatartomány, min.	0 Hz	Fázissorrend kijelző	Nem
Kijelző	LED	Mérési tartomány kategória	CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Névleges feszültség, max.	690 V AC/DC	Névleges feszültség, min.	12 V AC/DC
Szigetelésvizsgálat	5 kV	Terhelés, kapcsolható	Nem
Védelmi osztály	IP64	Üzemi hőmérséklet, max.	55 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-15 °C		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9,1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">9918950000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf</a>
User Documentation	<a href="#">Manual</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	



VT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

## Tartozékok

Akkumulátorok vizsgáló és mérőműszerekhez



## Általános rendelési adatok

Típus	SKAI TASCHE	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6544760000</a>	Szerszámtáska
GTIN (EAN)	4050118554724	
Qty.	1 Stück	