

H0,34/12 ТК**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|---|
| Исполнение | Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, бирюзовый |
| Номер для заказа | 9025770000 |
| Тип | H0,34/12 ТК |
| GTIN (EAN) | 4008190067960 |
| Кол. | 500 Шт. |
| Упаковка | Россыпью |

H0,34/12 ТК

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | |
|-------------|---------|
| Масса нетто | 0,048 g |
|-------------|---------|

Технические данные

| | | |
|-------------|-------------------|--|
| Исполнение | Описание артикула | Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - бирюзовый |
| Стандартный | | |

Кабельные наконечники

| | | | |
|---|----------------------|---|-------------|
| L1 в мм | 12 мм | Диаметр изоляции (D2) | 2 мм |
| Диаметр поверхности контакта (D1) | 0,8 мм | Длина зачистки изоляции | 10 мм |
| Длина поверхности контакта (L2) | 8 мм | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 22 |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 0,34 mm ² | Толщина изоляции (S2) | 0,25 мм |
| Толщина металлической втулки (S1) | 0,15 мм | Цветовой код | Weidmueller |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|-------------------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Технические данные | Zuken E3.S |
| Пользовательская документация | Technical information - EN Technical information - DE |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | |

H0,34/12 ТК

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

