

VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Spänningsprovarens huvuduppgift består i att kontrollera om enhet är spänningslös. En 2-polig spänningsprovare är det enda godkända provinstrumentet som uppfyller kraven i arbetsskyddslagen.

- med LED-Display
- enligt VDE-norm,
- hög toppspänningstålighet,
- rätt testare för alla användningsområden

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Testverktyg, Tvåpolig spänningsprovare
Art.nr.	9918950000
Typ	VT
GTIN (EAN)	4032248405831
Förp.	1 Stück

VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	55 mm	Byggdjup (tum)	2,165 inch
Höjd	21 mm	Bygghöjd (tum)	0,827 inch
Bredd	190 mm	Byggbredd (tum)	7,48 inch
Nettovikt	115 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Voltage tester from 12 – 690 V
--------------------	--------------------------------

PW64 Mät- och provutrustning

Arbetstemperatur max.	55 °C	Arbetstemperatur min.	-15 °C
Fasföljd indikering	Nej	Frekvensområde, max.	65 Hz
Frekvensområde, min.	0 Hz	Indikering	LED
Indikering likspänning	12, 50, 120, 230, 400, 690 V	Indikering växelspanning	12, 50, 120, 230, 400, 690 V
Isoleringskontroll	5 kV	Kretsprovning	Nej
Last inkopplingsbar	Nej	Märkspänning max.	690 V AC/DC
Märkspänning min.	12 V AC/DC	Mätområde Spänning/AC	12-690 V
Mätområde Spänning/DC		Mätkretskategori	CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Skyddsklass	IP64	Topspänningshållfasthet	5 kV
kontrollerad och godkänd enligt	EN/IEC 61010, EN 61243-3 2010		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	9918950000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
Användardokumentation	Manual
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

Skapandedatum den 9 maj 2024 06:41:35 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör

Tillbehör för provning och mätning av utrustning



Allmänna beställningsdata

Typ	SKAI TASCHE	Artikelbeteckning
Art.nr.	2544760000	Verktygsväska
GTIN (EAN)	4050118554724	
Förp.	1 Stück	