

## CRIMPFIX LZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Automatikus csupaszoláshoz és krímpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krímpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

## Általános rendelési adatok

Verzió	Automata csupaszoló és krímpelő
Rendelési szám	<a href="#">9027310000</a>
Típus	CRIMPFIX LZ
GTIN (EAN)	4032248285440
Qty.	1 Stück

## CRIMPFIX LZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	330 mm	Mélység (coll)	12,992 inch
Magasság	460 mm	Magasság (coll)	18,11 inch
Szélesség	390 mm	Szélesség (coll)	15,354 inch
Nettó tömeg	36 000 g		

## PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Csupaszolási tartomány	2 x 0,5 - 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> (~AWG 2x20 - 2x16)	Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA
Fogyóeszközök	Iker érvéghüvelyek	Hajtás	Elektropneumatikus
Impulzus idő	kb. 1 s	Krimpelési hossz	8 mm
Sűrítettlevegő-csatlakozás	5-5,5 bar	Érvéghüvely hossza	14 mm
Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0,5 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9,1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések


User Documentation	<a href="#">Manual</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## CRIMPFIX LZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok



## CRIMPFIX LZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tartozékok/cserealkatrészek



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyeinek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

## Általános rendelési adatok

Típus	AIMESA CF LZ TIN	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1283520000</a>	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118073669	
Qty.	1 Stück	
Típus	AIMESA CF LZ	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1120900000</a>	Tartozékok, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248901753	
Qty.	1 Stück	