

CRIMPFIX L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Avisolerings- och crimpautomat
Art.nr.	9028530000
Typ	CRIMPFIX L
GTIN (EAN)	4008190942670
Förp.	1 Stück

CRIMPFIX L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	330 mm	Byggdjup (tum)	12,992 inch
Höjd	460 mm	Bygghöjd (tum)	18,11 inch
Bredd	390 mm	Byggbredd (tum)	15,354 inch
Nettovikt	34 000 g		

Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Avisoleringsområde	0,5–2,5 mm ² (~AWG 20-14)	Crimplängd	8 mm
Drivning	Elektro-pneumatisk	Förbrukningsvaror	lösa kabelskor, med plastkrage
Takttid	ca. 1 s	Tryckluftsanslutning	5 - 5.5 bar
elektroanslutning	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA	Ändhysarea, max.	2,5 mm ²
Ändhysarea, min.	0,5 mm ²	Ändhyslängd	14 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Gammal version 9022650000 – SOT 1: 0,5 mm ² - 1,5 mm ² upp till serienummer CF L 1789 och CF LS 1475 9022660000 – SOT 2: 1,5 mm ² - 2,5 mm ² upp till serienummer CF L 1789 och CF LS 1475 Ny version 1440540000 – SOT 1: 0,5 mm ² - 1,5 mm ² från serienummer CF L 1790 och CF LS 1476 1440550000 – SOT 2: 1,5 mm ² - 2,5 mm ² från serienummer CF L 1790 och CF LS 1476
--------------------	--

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Användardokumentation	Manual
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

CRIMPFIX L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör / Reservdelar



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Typ	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Artikelbeteckning
Art.nr.	1283530000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118073676	
Förp.	1 Stuck	
Typ	MAGNETSCHALTER CF L/LS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1523240000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118328950	
Förp.	1 Stuck	
Typ	AIMESA CF U/LS TIN	Artikelbeteckning
Art.nr.	1132150000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248920082	
Förp.	1 Stuck	
Typ	FESA CF L/LS V2	Artikelbeteckning
Art.nr.	1454790000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118260779	
Förp.	1 Stuck	
Typ	EXZ-SET CF L/LS V3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1484880000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118293883	
Förp.	1 Stuck	
Typ	SCHWINGF.-OBERT./ CFL	Artikelbeteckning
Art.nr.	9022660000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248178940	
Förp.	1 Stuck	
Typ	CRWZG CF L V2/V3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1424320000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118240139	
Förp.	1 Stuck	
Typ	SOT 1 CF L/LS V3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1440540000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118247602	
Förp.	1 Stuck	
Typ	WTE CF L/LS V2/V3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1424470000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118240276	
Förp.	1 Stuck	
Typ	SOT 2 CF L/LS V4	Artikelbeteckning
Art.nr.	1440550000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118247619	
Förp.	1 Stuck	

Skapandedatum den 9 maj 2024 22:01:22 CEST

CRIMPFIX L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör**

Typ	SCHRSA CF L/LS V1	Artikelbeteckning
Art.nr.	1454740000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118260670	
Förp.	1 Stück	
Typ	SCHWINGF.-OBERT.CF L	Artikelbeteckning
Art.nr.	9022650000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248178926	
Förp.	1 Stück	
Typ	SCHRSA CF L/LS V2	Artikelbeteckning
Art.nr.	1454750000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118260588	
Förp.	1 Stück	
Typ	FESA CF L/LS V1	Artikelbeteckning
Art.nr.	1454780000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118260809	
Förp.	1 Stück	