

CRIMP-SET STRIPAX PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimp-Sets

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sortiment Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug: STRIPAX-Plus, Abisolierwerkzeug: STRIPAX-Plus, Crimpbereich, min.: 0.5, Farbcode: Weidmüller
Best.-Nr.	9028770000
Typ	CRIMP-SET STRIPAX PLUS
GTIN (EAN)	4032248278466
VPE	1 Stück
Verpackung	Kunststoffbox

Erstellungs-Datum 27. April 2024 12:07:56 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CRIMP-SET STRIPAX PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	261 mm	Tiefe (inch)	10,276 inch
Höhe	57 mm	Höhe (inch)	2,244 inch
Breite	338 mm	Breite (inch)	13,307 inch
Nettogewicht	1.094 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Set inkl. Crimp-/Abisolierwerkzeug bis 2,5 mm ² u. Weidmüller Aderendhülсенstreifen in Weidmüller Farbcode
---------------------	---

Sortimente

Abisolierwerkzeug	STRIPAX-Plus	Anzahl AEH	2.500 pcs.
Crimpbereich, max.	2,5 mm ²	Crimpbereich, min.	0,5 mm ²
Crimpwerkzeug	STRIPAX-Plus	Farbcode	Weidmüller
Verpackung	Kunststoffbox		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Downloads

Produktänderungsmitteilung	Technische Änderung für Crimpwerkzeug stripax plus 2.5 Technical change to Crimping tool Stripax plus 2.5
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

CRIMP-SET STRIPAX PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****verkettete Aderendhülsenstreifen**

- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,75/14 W BD	Ausführung		Verpackung	
Best.-Nr.	9004290000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß		Bandware	
GTIN (EAN)	4008190006778				
VPE	500 Stück				

verkettete Aderendhülsenstreifen

- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,5/14 R BD	Ausführung		Verpackung	
Best.-Nr.	9004340000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot		Tape	
GTIN (EAN)	4008190080723				
VPE	500 Stück				

CRIMP-SET STRIPAX PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****verkettete Aderendhülsenstreifen**

- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,0/14 GE BD	Ausführung		Verpackung	
Best.-Nr.	9004320000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb		Bandware	
GTIN (EAN)	4008190167523				
VPE	500 Stück				

Koffer

- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KOFFER PSC4-01	Ausführung	
Best.-Nr.	9028860000	Werkzeuge, Sortimentskasten	
GTIN (EAN)	4032248304608		
VPE	1 Stück		

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Stripax plus



Schneid-, Abisolier- und Crimpwerkzeug für verkettete Aderendhülsenstreifen

- Schneiden
- Abisolieren
- Crimpen
- Automatischer Aderendhülsentransport
- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Rationelle Arbeitsweise: nur ein Werkzeug zur Kabelverarbeitung, deshalb erhebliche Zeitersparnis
- Es dürfen nur verkettete Aderendhülsenstreifen à 50 Stück von Weidmüller verarbeitet werden. Der Einsatz von Aderendhülsen-Rollenware kann zu Zerstörungen führen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	STRIPAX PLUS 2.5	Ausführung
Best.-Nr.	9020000000	Schneid-, Abisolier- u. Crimpwerkzeuge, Crimpwerkzeug für
GTIN (EAN)	4008190067267	Aderendhülsen, 0.5mm², 2.5mm², Trapezcrimp
VPE	1 Stück	

verkettete Aderendhülsenstreifen



- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H2,5/14D BL BD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004360000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau	Bandware
GTIN (EAN)	4008190083397		
VPE	500 Stück		

CRIMP-SET STRIPAX PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****verkettete Aderendhülsenstreifen**

- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,5/14 OR BD	Ausführung		Verpackung	
Best.-Nr.	9004270000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange		Bandware	
GTIN (EAN)	4008190091774				
VPE	500 Stück				