

**CRIMP-SET STRIPAX PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Kits de sertissage

**Informations générales de commande**

Version	Assortiment de sertissage, Pince à sertir: STRIPAX-Plus, Outil à dénuder: STRIPAX-Plus, Plage de sertissage, min.: 0,5, Couleur: Weidmüller
Référence	<a href="#">9028770000</a>
Type	CRIMP-SET STRIPAX PLUS
GTIN (EAN)	4032248278466
Qté.	1 pièce(s)
Emballage	Boîte plastique

Date de création 2 juin 2024 04:27:41 CEST

Niveau du catalogue 18.05.2024 / Toutes modifications techniques réservées

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	261 mm	Profondeur (pouces)	10,276 inch
Hauteur	57 mm	Hauteur (pouces)	2,244 inch
Largeur	338 mm	Largeur (pouces)	13,307 inch
Poids net	1 094 g		

### Classifications

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

### Caractéristiques techniques

Description de l'article	Le kit inclut outil à dénuder et à sertir pour jusqu'à 2,5 mm <sup>2</sup> et bandes d'embouts Weidmüller selon le code couleur Weidmüller
--------------------------	--

### Assortiments

Couleur	Weidmüller	Emballage	Boîte plastique
Nombre d'AEH	2 500 pcs.	Outil à dénuder	STRIPAX-Plus
Pince à sertir	STRIPAX-Plus	Plage de sertissage, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Plage de sertissage, min.	0,5 mm <sup>2</sup>		

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

### Téléchargements

Notification de modification produit	<a href="#">Technische Änderung für Crimpwerkzeug stripax plus 2.5</a> <a href="#">Technical change to Crimping tool Stripax plus 2.5</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

**CRIMP-SET STRIPAX PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Accessoires**

**Valise**



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

**Informations générales de commande**

Type	KOFFER PSC4-01	Version	
Référence	<a href="#">9028860000</a>	Outils, Caisses d'assortiment	
GTIN (EAN)	4032248304608		
Qté.	1 pièce(s)		

**Embouts reliés**



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

**Informations générales de commande**

Type	H1,5/14 R BD	Version		Emballage
Référence	<a href="#">9004340000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge		Tape
GTIN (EAN)	4008190080723			
Qté.	500 pièce(s)			

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H1.0/14 GE BD	Version		Emballage	
Référence	<a href="#">9004320000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune		En bande	
GTIN (EAN)	4008190167523				
Qté.	500 pièce(s)				

### Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H0.75/14 W BD	Version		Emballage	
Référence	<a href="#">9004290000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc		En bande	
GTIN (EAN)	4008190006778				
Qté.	500 pièce(s)				

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H2,5/14D BL BD	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9004360000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu	En bande
GTIN (EAN)	4008190083397		
Qté.	500 pièce(s)		

### Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

Type	H0,5/14 OR BD	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9004270000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange	En bande
GTIN (EAN)	4008190091774		
Qté.	500 pièce(s)		

**CRIMP-SET STRIPAX PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Accessoires****Stripax plus****Pince à couper, dénuder et sertir les embouts en bande**

- Couper
- Dénudage
- Sertissage
- entraînement automatique
- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manœuvre
- Travail rationnel : un seul outil pour préparer le câble d'où gain de temps
- Seules les bandes d'embouts liés Weidmüller, contenant chacune 50 pièces, peuvent être utilisées. L'utilisation d'embouts conditionnés en rouleaux peut entraîner des dysfonctionnements.

**Informations générales de commande**

Type	STRIPAX PLUS 2.5	Version
Référence	<a href="#">9020000000</a>	Outils à couper, à dénuder et à sertir, Outil de sertissage pour
GTIN (EAN)	4008190067267	embouts, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Sertissage trapézoïdal
Qté.	1 pièce(s)	