

CRIMP-SET STRIPAX PLUS D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimp-Set

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Sortiment Kontaktpressningsverktyg, Pressverktyg: STRIPAX-Plus, Avisoleringsverktyg: STRIPAX-Plus, Crimp-område, min: 0.5, färgkod: DIN
Art.nr.	9028780000
Typ	CRIMP-SET STRIPAX PLUS D
GTIN (EAN)	4032248392766
Förp.	1 Stück
Förpackning	Plastbox

Skapandedatum den 29 maj 2024 22:40:30 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

CRIMP-SET STRIPAX PLUS D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	261 mm	Byggdjup (tum)	10,276 inch
Höjd	57 mm	Bygghöjd (tum)	2,244 inch
Bredd	338 mm	Byggbredd (tum)	13,307 inch
Nettovikt	1 100 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Setet innehåller press-/avisoleringsverktyg upp till 2,5mm ² och Weidmüller ändhysremsor i DIN färgkod
--------------------	---

Sortiment

Antal AEH	2 500 pcs.	Avisoleringsverktyg	STRIPAX-Plus
Crimp-område, max.	2,5 mm ²	Crimp-område, min	0,5 mm ²
Förpackning	Plastbox	Pressverktyg	STRIPAX-Plus
färgkod	DIN		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Nedladdningar

Meddelande om produktändring	Technische Änderung für Crimpwerkzeug stripax plus 2.5 Technical change to Crimping tool Stripax plus 2.5
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

CRIMP-SET STRIPAX PLUS D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

sammanlänkade ändhylsremsor



- Sammanlänkade ändhylseremсор (50 st)
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H2.5/14D BL BD	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9004360000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, blå	Bandvara
GTIN (EAN)	4008190083397		
Förp.	500 Stück		

Väska



- Låda i okrossbar polypropylen-plast
- Mobil och översiktlig förvaring med minimalt platsbehov
- Med 2 stabila skjutlå
- Sortimentslådor/-boxar kan ställas högkant och kan staplas glidsäkert
- Kan delas in med insatser

Allmänna beställningsdata

Typ	KOFFER PSC4-01	Artikelbeteckning
Art.nr.	9028860000	Verktyg, Sortimentlåda
GTIN (EAN)	4032248304608	
Förp.	1 Stück	

CRIMP-SET STRIPAX PLUS D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

sammanlänkade ändhylsremсор



- Sammanlänkade ändhylseremсор (50 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H1,0/14D R BD	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9004330000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd	Bandvara
GTIN (EAN)	4008190047498		
Förp.	500 Stück		

sammanlänkade ändhylsremсор



- Sammanlänkade ändhylseremсор (50 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H1,5/14D SW BD	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9004350000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, svart	Bandvara
GTIN (EAN)	4008190005474		
Förp.	500 Stück		

CRIMP-SET STRIPAX PLUS D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

sammanlänkade ändhylsremсор



- Sammanlänkade ändhylseremсор (50 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,5/14D W BD	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9004280000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit	Bandvara
GTIN (EAN)	4008190162627		
Förp.	500 Stück		

sammanlänkade ändhylsremсор



- Sammanlänkade ändhylseremсор (50 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,75/14D GR BD	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9004300000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, grå	Bandvara
GTIN (EAN)	4008190154837		
Förp.	500 Stück		

CRIMP-SET STRIPAX PLUS D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Stripax plus

**Kap-, avisolerings- och pressverktyg för bandade ändhylsor**

- Kapning
- Avisolering
- Kontaktpressning
- Automatisk ändhylsmatning
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- Rationellt arbetssätt: endast ett verktyg för kabelbearbetning leder till tidsinbesparingar
- Endast remsor av sammanlänkade ändhylsor (som var och en innehåller 50 delar) från Weidmüller får bearbetas. Om ändhylsor i rullar användas kan det leda till skador.

Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPAX PLUS 2.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	9020000000	Kap-, avisolerings- och pressverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor,
GTIN (EAN)	4008190067267	0.5mm², 2.5mm², Trapetspressning
Förp.	1 Stück	