

**CRIMP-SET STRIPAX PLUS T****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Kits de sertissage

**Informations générales de commande**

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Assortiment de sertissage, Pince à sertir: STRIPAX-Plus, Outil à dénuder: STRIPAX-Plus, Plage de sertissage, min.: 0.5, Couleur: Autres |
| Référence  | <a href="#">9028790000</a>  |
| Type       | CRIMP-SET STRIPAX PLUS T  |
| GTIN (EAN) | 4032248392773   |
| Qté.       | 1 pièce(s)  |

**CRIMP-SET STRIPAX PLUS T****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|            |            |                     |             |
|------------|------------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 261 mm     | Profondeur (pouces) | 10,276 inch |
| Hauteur    | 57 mm      | Hauteur (pouces)    | 2,244 inch  |
| Largeur    | 338 mm     | Largeur (pouces)    | 13,307 inch |
| Poids net  | 1 101,61 g |                     |             |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000524    | ETIM 7.0    | EC000524    |
| ETIM 8.0    | EC000524    | ETIM 9.0    | EC000524    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-18 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-18 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-18 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-18 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-18 |

**Assortiments**

|                           |                     |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Couleur                   | Autres              | Nombre d'AEH              | 2 500 pcs.          |
| Outil à dénuder           | STRIPAX-Plus        | Pince à sertir            | STRIPAX-Plus        |
| Plage de sertissage, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Plage de sertissage, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |

**Conformité environnementale du produit**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

**Téléchargements**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Notification de modification produit | <a href="#">Technische Änderung für Crimpwerkzeug stripax plus 2.5</a><br><a href="#">Technical change to Crimping tool Stripax plus 2.5</a> |
| Catalogue                            | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Brochures                            |  |

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

|            |                            |                                  |           |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|
| Type       | H2,5/14T GR BD             | Version                          | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9004370000</a> | Embout, Norme, 11 mm, 8 mm, gris | En bande  |
| GTIN (EAN) | 4008190052508              |                                  |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                  |           |

## Valise



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

## Informations générales de commande

|            |                            |                               |  |
|------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| Type       | KOFFER PSC4-01             | Version                       |  |
| Référence  | <a href="#">9028860000</a> | Outils, Caisses d'assortiment |  |
| GTIN (EAN) | 4032248304608              |                               |  |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |                               |  |

**CRIMP-SET STRIPAX PLUS T****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires****Embouts reliés**

- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

**Informations générales de commande**

| Type       | H1,0/14D R BD              | Version                           |  | Emballage |  |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-----------|--|
| Référence  | <a href="#">9004330000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge |  | En bande  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190047498              |                                   |  |           |  |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                   |  |           |  |

**Embouts reliés**

- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

**Informations générales de commande**

| Type       | H1,5/14D SW BD             | Version                          |  | Emballage |  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--|-----------|--|
| Référence  | <a href="#">9004350000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir |  | En bande  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190005474              |                                  |  |           |  |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                  |  |           |  |

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

## Informations générales de commande

| Type       | H0,5/14D W BD              | Version                           |  | Emballage |  |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-----------|--|
| Référence  | <a href="#">9004280000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc |  | En bande  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190162627              |                                   |  |           |  |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                   |  |           |  |

## Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

| Type       | H0,75/14T HBL BD           | Version                                |  | Emballage |  |
|------------|----------------------------|--|--|-----------|--|
| Référence  | <a href="#">9004310000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair |  | En bande  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190179298              |  |  |           |  |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |  |           |  |

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## Stripax plus

**Pince à couper, dénuder et sertir les embouts en bande**

- Couper
- Dénudage
- Sertissage
- entraînement automatique
- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manœuvre
- Travail rationnel : un seul outil pour préparer le câble d'où gain de temps
- Seules les bandes d'embouts liés Weidmüller, contenant chacune 50 pièces, peuvent être utilisées. L'utilisation d'embouts conditionnés en rouleaux peut entraîner des dysfonctionnements.

## Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | STRIPAX PLUS 2.5           | Version  |
| Référence  | <a href="#">9020000000</a> | Outils à couper, à dénuder et à sertir, Outil de sertissage pour |
| GTIN (EAN) | 4008190067267              | embouts, 0.5mm², 2.5mm², Sertissage trapézoïdal                  |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |  |