

CRIMP-SET PZ 50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimp-Sets

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sortiment Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug: PZ 50, Abisolierwerkzeug: AM 25, Crimpbereich, min.: 25, Farbcode: Weidmüller
Best.-Nr.	9028850000
Typ	CRIMP-SET PZ 50
GTIN (EAN)	403224838405 1
VPE	1 Stück
Verpackung	Kunststoffbox

Erstellungs-Datum 29. April 2024 19:35:09 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CRIMP-SET PZ 50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	261 mm	Tiefe (inch)	10,276 inch
Höhe	57 mm	Höhe (inch)	2,244 inch
Breite	338 mm	Breite (inch)	13,307 inch
Nettogewicht	1.759,55 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Set incl. Crimpwz. bis 50 mm ² , Abmantelwz. u. Aderendhülsen in Weidmüller Farbcode
---------------------	---

Sortimente

Abisolierwerkzeug	AM 25	Anzahl AEH	200 pcs.
Crimpbereich, max.	50 mm ²	Crimpbereich, min.	25 mm ²
Crimpwerkzeug	PZ 50	Farbcode	Weidmüller
Verpackung	Kunststoffbox		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Crimping tools



Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Typ	PZ 50	Ausführung
Best.-Nr.	9006450000	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 25mm², 50mm²,
GTIN (EAN)	4008190095796	Indent-Crimp
VPE	1 Stück	

Werkzeuge

Abmantelwerkzeuge für PVC-isolierte Kabel



Allgemeine Bestelldaten

Typ	AM 25	Ausführung
Best.-Nr.	9001540000	Werkzeuge, Abmantelwerkzeug
GTIN (EAN)	4008190138271	
VPE	1 Stück	

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Leiter-Nennquerschnitt 35,0 mm²



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H35,0/30D 16 R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019310000	Aderendhülse, Standard, 19 mm, 16 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190102234		
VPE	50 Stück		

Nom. Leiterquerschnitt 50 mm²



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H50,0/36D BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019340000	Aderendhülse, Standard, 26 mm, 20 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4008190067632		
VPE	50 Stück		

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Leiter-Nennquerschnitt 25,0 mm²

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H25,0/30T SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9021190000	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 16 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190115166		
VPE	50 Stück		
Typ	H25,0/36T SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9021200000	Aderendhülse, Standard, 24 mm, 22 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190055400		
VPE	50 Stück		