


HOOKBLA 1,0-2,5 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.
Weiterer Zusatznutzen resultiert aus den Montagevorteilen.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2.5 mm ² , 1 mm ² - 2.5 mm ² , 16.75 mm |
| Best.-Nr. | 9036300000 |
| Typ | HOOKBLA 1,0-2,5 SW |
| GTIN (EAN) | 4032248175932 |
| VPE | 100 Stück |

HOOKBLA 1,0-2,5 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

| | | | |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe | 3 mm | Tiefe (inch) | 0,118 inch |
| Breite | 27,2 mm | Breite (inch) | 1,071 inch |
| Nettogewicht | 0,93 g | | |

Technische Daten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Artikelbeschreibung | hakenförmiger Kabelschuh |
|---------------------|--------------------------|

Verbinder

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Isolation | vorhanden | Kennfarbe | schwarz |
| Leiteranschlussquerschnitt | 2,5 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 2,5 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 1 mm ² | Material/Kunststoff | PVC |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001059 | ETIM 7.0 | EC001059 |
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-92 |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|------------|--|
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |

HOOKBLA 1,0-2,5 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Crimping tools****Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder**

Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | CTI 6 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9006120000 | Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm ² , 6mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | Ovalcrimp, Doppelcrimp |
| VPE | 1 Stück | |
| Typ | HTI 15 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9014400000 | Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder, |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | 0.5mm ² , 2.5mm ² , Doppelcrimp |
| VPE | 1 Stück | |
| Typ | CTI 6 G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9202850000 | Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder, |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | 0.5mm ² , 6mm ² , Ovalcrimp, Parallelcrimp |
| VPE | 1 Stück | |