


H1,0/15D ZH R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|--|
| Исполнение | Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, красный |
| Номер для заказа | 9037440000 |
| Тип | H1,0/15D ZH R |
| GTIN (EAN) | 4008190493011 |
| Кол. | 500 Шт. |
| Упаковка | Россыпью |

H1,0/15D ZH R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 0,13 g

Технические данные

| Исполнение | Описание артикула | Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - красный |
|--------------------|-------------------|--|
| Двойной наконечник | | |

Кабельные наконечники

| | | | |
|---|-------------------|---|--------|
| L1 в мм | 15 мм | Высота изоляции (A) | 5,8 мм |
| Диаметр поверхности контакта (D1) | 2 мм | Длина зачистки изоляции | 11 мм |
| Длина поверхности контакта (L2) | 8 мм | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 17 |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 1 mm ² | Толщина изоляции (S2) | 0,3 мм |
| Толщина металлической втулки (S1) | 0,15 мм | Цветовой код | DIN |
| Ширина изоляции (B) | 3,2 мм | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

Сертификаты

Сертификаты



| | |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (cULus) | E499744 |

Загрузки

| | |
|-------------------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Технические данные | Zuken E3.S |
| Пользовательская документация | Technical information - EN Technical information - DE |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | |

H1,0/15D ZH R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

