

H1,5/16D ZH SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, черный
Номер для заказа	9037470000
Тип	H1,5/16D ZH SW
GTIN (EAN)	4008190493042
Кол.	500 Шт.
Упаковка	Россыпью

H1,5/16D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,16 g
-------------	--------

Технические данные

Исполнение	Двойной наконечник	Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - черный
------------	--------------------	-------------------	---

Кабельные наконечники

L1 в мм	16 мм	Высота изоляции (A)	6,5 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	2,2 мм	Длина зачистки изоляции	11 мм
Длина поверхности контакта (L2)	8 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 16
Поперечное сечение соединяемого провода	1,5 mm ²	Толщина изоляции (S2)	0,3 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм	Цветовой код	DIN
Ширина изоляции (B)	3,6 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

UL File Number Search	Сайт UL
-----------------------	---------

Сертификат № (cULus)	E499744
----------------------	---------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

H1,5/16D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

