

**FZ 160****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Do 1000 V (AC) i 1500 V (DC)****Izolacja ochronna wg IEC 900, DIN EN 60900**

- Kucie matrycowe z wysokiej jakości, specjalnych stali narzędziowych
- Bezpieczne rękojeści z ergonomiczną i antyześlizgową osłoną TPE-VDE.
- Z udernego, odpornego termicznie, niepalnego, bezkadmowego TPE (TermoPlastyczny Elastomer)
- Elastyczne strefa uchwytu i twardy rdzeń
- Powierzchnia polerowana na wysoki połysk
- Powłoka galwaniczna (nikiel chrom) zabezpieczająca przed korozją

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Szczypce
Nr zam.	<a href="#">9046350000</a>
Typ	FZ 160
GTIN (EAN)	4032248357659
Ilość	1 Szt.

## FZ 160

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Szerokość	160 mm	Szerokość (cale)	6,299 inch
Masa netto	138 g		

## Dane techniczne

Opis artykułu	szczypce płaskie z izolacją VDE z długą gardzielą
---------------	--

## szczypce

długość szczęk	45 mm	długość łączna	160 mm
izolacja ochronna 1000 V	Tak		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000833	ETIM 7.0	EC000833
ETIM 8.0	EC000833	ETIM 9.0	EC000833
ECLASS 11.0	21-04-38-17	ECLASS 12.0	21-04-38-17
ECLASS 13.0	21-04-38-17		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d9bd26a-0541-4f7a-a0ff-4f1cb017242d

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



## Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Pliers</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	

**FZ 160**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

