

**FRZ S 160****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Pracując przy urządzeniach przewodzących napięcie trzeba przestrzegać specjalnych przepisów i używać narzędzi, które zostały specjalnie w tym celu wyprodukowane i sprawdzone.

Weidmüller oferuje użytkownikom kompletny asortyment szczypiec, spełniający krajowe i międzynarodowe normy kontrolne.

Wszystkie szczypce są testowane i wykonywane zgodnie z normą DIN EN 60900.

Szczypce zostały ergonomicznie dopasowane do kształtu dłoni. Rezultatem jest lepsze ułożenie dłoni, palce nie są ściśnięte, co w efekcie umożliwia lżejszą pracę.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Szczypce
Nr zam.	<a href="#">9046370000</a>
Typ	FRZ S 160
GTIN (EAN)	4032248357673
Ilość	1 Szt.

## FRZ S 160

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Szerokość	160 mm	Szerokość (cale)	6,299 inch
Masa netto	140 g		

## Dane techniczne

Opis artykułu	szczypce ze zwężonymi końcówkami z izolacją VDE z ostrzem 160 mm długie
---------------	---

## szczypce

długość łączna	160 mm	forma (szczypce telefoniczne)	proste
izolacja ochronna 1000 V	Tak	twardość ostrzy	60 HRC
średnica przewodu maks. (H)	1,6 mm	średnica przewodu maks. (MH)	2,5 mm

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000835	ETIM 7.0	EC000835
ETIM 8.0	EC000835	ETIM 9.0	EC000835
ECLASS 11.0	21-04-38-16	ECLASS 12.0	21-04-38-16
ECLASS 13.0	21-04-38-16		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8ca6a82a-a032-451b-b9c3-381eae86b1bb

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



## Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Pliers</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	

## FRZ S 160

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

