

LIR 2,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Izolovaný kulatý konektor z PVC

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Verze	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Objednací číslo	9200170000
Typ	LIR 2,5M4 V
GTIN (EAN)	4032248409792
Množství	100 ks

LIR 2,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	6,2 mm	Hloubka (v palcích)	0,244 inch
Šířka	22,4 mm	Šířka (v palcích)	0,882 inch
Čistá hmotnost	0,8 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Izolovaný kruhový konektor kabelu 2,5 mm ² / M4
---------------	---

Konektory

Délka plastové objímky (b)	11,3 mm	Délka připojení (l)	19,05 mm
Hustota připojení (S1)	0,8 mm	Identifikační barva	modrá barva
Izolace	K dispozici	Materiál - plast	PVC
Průměr plastové objímky (D)	4,5 mm	Průřez vodiče	2,5 mm ²
Průřez vodiče, max.	2,5 mm ²	Průřez vodiče, min.	1,5 mm ²
Rozměry	M 4	Rozměry (šroub)	M 4
Vnitřní průměr (d1)	4,4 mm	Vnější průměr (d)	8,5 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92
ECLASS 12.0	27-40-02-92	ECLASS 13.0	27-40-02-92

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

LIR 2,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Crimping tools

**Krimpovací kleště pro izolované konektory**

kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

Všeobecné objednací údaje

Typ	CTI 6 G	Verze
Objednací číslo	6202850000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm², 6mm², Oválné krimpování, Souběžné krimpování
Množství	1 ks	
Typ	HTI 15	Verze
Objednací číslo	6014400000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm², 2.5mm², Dvojitě krimpování
Množství	1 ks	
Typ	CTI 6	Verze
Objednací číslo	6006120000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm²,
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm², Oválné krimpování, Dvojitě krimpování
Množství	1 ks	