

LID 6,0F5 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Teljesen szigetelt kerek dugós hüvelyek PVC-ből,
vörösréz hüvellyel**

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel

Általános rendelési adatok

Verzió	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm ² - 6 mm ² , sárga
Rendelési szám	9200720000
Típus	LID 6,0F5 RF
GTIN (EAN)	4032248410569
Qty.	100 Stück

LID 6,0F5 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	9,6 mm	Mélység (coll)	0,378 inch
Szélesség	24 mm	Szélesség (coll)	0,945 inch
Nettó tömeg	2,07 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Kerek dugasz hüvely vörösréz hüvellyel, 4,0 – 6,0 mm ²
-----------------	---

Csatlakozások

Anyag/műanyag	PVC	Azonosító szín	sárga
Külső átmérő (d)	5 mm	Méret	ø 5 mm
Méret (kerek dugó)	ø 5 mm	Műanyag gallér hossza (b)	13,8 mm
Műanyag gallér átmérője (D)	5 mm	Szigetelés	Teljesen szigetelt
Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	4 mm ²

Besorolások

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9,1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12
ECLASS 12.0	27-40-02-12	ECLASS 13.0	27-40-02-12

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések


Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

LID 6,0F5 RF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

LID 6,0F5 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Crimping tools

**Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz**

kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

Típus	CTI 6 G	Verzió
Rendelési szám	6202850000	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés
Qty.	1 Stück	
Típus	HTI 15	Verzió
Rendelési szám	6014400000	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm ² , 2.5mm ² , Kettős krimpelés
Qty.	1 Stück	
Típus	CTI 6	Verzió
Rendelési szám	6006120000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovális sajtolás, Kettős krimpelés
Qty.	1 Stück	