

MULTI-STRIPAX 6-16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Do przewodów cienkodrutowych i masywnych ze specjalnymi materiałami izolacyjnymi
- Wysoka jakość zdejmowania izolacji do zastosowania przemysłowego (spełnia wymagania lotnictwa)
- Specjalnie formowane noże umożliwiają zdejmowanie specjalnych izolacji z przewodów
- Długość zdejmowanej izolacji ustawiana ogranicznikiem
- Wysoka elastyczność dzięki wymiennym zespołom zdejmowania izolacji
- Wysoka dokładność powtarzalności wyniku zdejmowania izolacji
- Przewód bez uszkodzeń
- Wysoka stabilność daje długą żywotność i wysoką niezawodność
- Zintegrowana funkcja cięcia

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia
Nr zam.	9202210000
Typ	MULTI-STRIPAX 6-16
GTIN (EAN)	4032248486144
Ilość	1 Szt.

MULTI-STRIPAX 6-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	40 mm	Głębokość (cale)	1,575 inch
Wysokość	85 mm	Wysokość (cale)	3,346 inch
Szerokość	250 mm	Szerokość (cale)	9,842 inch
Masa netto	509,1 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zdejmowania izolacji i cięcia do przewodów z izolacją z PCV 6, 10, 16 mm ² ze specjalnymi przystawkami
---------------	--

Narzędzia do usuwania izolacji

Min. długość zdejmowania płaszczu	2 mm	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	16 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	6 mm ²	Typ kabla	przewody o cienkich drutach i masywne z izolacją PVC
Zakres zdejmowania izolacji AWG, maks.	6 AWG	Zakres zdejmowania izolacji AWG, min.	10 AWG
maks. moc cięcia cienkodrutowe	6 mm ²	maks. moc cięcia jednodrutowe	2,5 mm ²
maks. moc cięcia przewód płaski	10,2 x 4 mm	przekrój przewodu (moc cięcia)	6 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	Manual
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

MULTI-STRIPAX 6-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania



MULTI-STRIPAX 6-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Akcesoria / części zamienne



- Do przewodów cienkodrutowych i masywnych ze specjalnymi materiałami izolacyjnymi
- Wysoka jakość zdejmowania izolacji do zastosowania przemysłowego (spełnia wymagania lotnictwa)
- Specjalnie formowane noże umożliwiają zdejmowanie specjalnych izolacji z przewodów
- Długość zdejmowanej izolacji ustawiana ogranicznikiem
- Wysoka elastyczność dzięki wymiennym zespołom zdejmowania izolacji
- Wysoka dokładność powtarzalności wyniku zdejmowania izolacji
- Przewód bez uszkodzeń
- Wysoka stabilność daje długą żywotność i wysoką niezawodność
- Zintegrowana funkcja cięcia

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	AIE MULTI-SPX 0.75-4 ² SL	Wykonanie
Nr zam.	9203730000	Wkładka
GTIN (EAN)	4032248576449	
Ilość	1 Szt.	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX PV	Wykonanie
Nr zam.	1204280000	Wkładka
GTIN (EAN)	4032248987030	
Ilość	1 Szt.	
Typ	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Wykonanie
Nr zam.	9204550000	Wkładka
GTIN (EAN)	4032248671090	
Ilość	1 Szt.	
Typ	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Wykonanie
Nr zam.	9204570000	Wkładka
GTIN (EAN)	4032248671113	
Ilość	1 Szt.	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Wykonanie
Nr zam.	9202300000	Wkładka
GTIN (EAN)	4032248486250	
Ilość	1 Szt.	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Wykonanie
Nr zam.	9202270000	Wkładka
GTIN (EAN)	4032248486212	
Ilość	1 Szt.	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Wykonanie
Nr zam.	9202280000	Wkładka
GTIN (EAN)	4032248486236	
Ilość	1 Szt.	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Wykonanie
Nr zam.	9202260000	Wkładka
GTIN (EAN)	4032248486205	
Ilość	1 Szt.	

MULTI-STRIPAX 6-16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria**

Typ	ERME MULTI-STRIPAX	Wykonanie
Nr zam.	9203070000	Zapasowy nóż
GTIN (EAN)	4032248538096	
Ilość	1 Szt.	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	Wykonanie
Nr zam.	9205770000	Wkładka
GTIN (EAN)	4032248836291	
Ilość	1 Szt.	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX POF	Wykonanie
Nr zam.	1212770000	Wkładka
GTIN (EAN)	4032248994434	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ERAN MULTI-STRIPAX	Wykonanie
Nr zam.	9203100000	Zapasowy zestaw chwytający
GTIN (EAN)	4032248538102	
Ilość	1 Szt.	