

**CRIMPSET PZ / CTI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Crimp-Sets

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Sortiment Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug: PZ 6 Roto/CTI 6, Abisolierwerkzeug: STRIPAX, Crimpbereich, min.: 0.14, Farbcode: DIN
Best.-Nr.	<a href="#">9202610000</a>
Typ	CRIMPSET PZ / CTI
GTIN (EAN)	4032248502776
VPE	1 Stück
Verpackung	Kunststoffbox

Erstellungs-Datum 6. Mai 2024 12:26:16 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

**CRIMPSET PZ / CTI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	330 mm	Tiefe (inch)	12,992 inch
Höhe	79 mm	Höhe (inch)	3,11 inch
Breite	413 mm	Breite (inch)	16,26 inch
Nettogewicht	4.871,4 g		

**Sortimente**

Abisolierwerkzeug	STRIPAX	Anzahl AEH	2.000 pcs.
Crimpbereich, max.	6 mm <sup>2</sup>	Crimpbereich, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Crimpwerkzeug	PZ 6 Roto/CTI 6	Farbcode	DIN
Verpackung	Kunststoffbox		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

## CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Crimping tools

**Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder**

Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	CTI 6	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9006120000</a>	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimp, Doppelcrimp
VPE	1 Stück	

**lose verpackt im Polybeutel**

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	H0,5/14D W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019010000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190120931		
VPE	500 Stück		

## CRIMPSET PZ / CTI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,0/14D R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019080000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190090623		
VPE	500 Stück		

### Einsätze



- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	EINSATZ BA8-PSC 80	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9202310000</a>	Sortiment Einsätze
GTIN (EAN)	4032248486687	
VPE	1 Stück	

## CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Koffer



- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	KOFFER PSC80 PC	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9202330000</a>	Werkzeuge, Leerbox / Koffer
GTIN (EAN)	4032248486700	
VPE	1 Stück	

## lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H2,5/15D BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019160000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4008190028732		
VPE	500 Stück		

## CRIMPSET PZ / CTI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Werkzeuge



- Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
- Für feindrähtige und massive Leiter
- Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
- Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
- Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
- Lange Lebensdauer
- Optimiertes ergonomisches Design

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	STRIPAX	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9005000000</a>	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
GTIN (EAN)	4008190072506	
VPE	1 Stück	

### Crimping tools



### Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	PZ 6 ROTO L	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1444050000</a>	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.14mm², 6mm²,
GTIN (EAN)	4050118248593	Trapezcrimp
VPE	1 Stück	

## CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Leiter-Nennquerschnitt 6,0 mm<sup>2</sup>

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H6,0/20D GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019220000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190151607		
VPE	100 Stück		

## Stossverbinder



## Voll isolierte Stoßverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	LIB 6B26 VF	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200510000</a>	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , gelb
GTIN (EAN)	4032248410354	
VPE	100 Stück	
Typ	LIB 2,5B25 VF	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200500000</a>	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , blau
GTIN (EAN)	4032248410347	
VPE	100 Stück	
Typ	LIB 1,5B25 VF	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200490000</a>	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rot
GTIN (EAN)	4032248410330	
VPE	100 Stück	

## CRIMPSET PZ / CTI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Ringkabelschuhe

#### Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter



#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	LIR 6M6 V	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200250000</a>	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410071	
VPE	100 Stück	
Typ	LIR 2,5M5 V	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200180000</a>	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248409808	
VPE	100 Stück	
Typ	LIR 1,5M4 V	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200090000</a>	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248409853	
VPE	100 Stück	
Typ	LIR 1,5M5 V	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200100000</a>	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248409860	
VPE	100 Stück	

### Stiftkabelschuhe

#### Isolierte Stiftkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter



#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	LIP 6R14 V	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200480000</a>	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , gelb
GTIN (EAN)	4032248410323	
VPE	100 Stück	
Typ	LIP 1,5R12 V	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200460000</a>	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rot
GTIN (EAN)	4032248410309	
VPE	100 Stück	



## CRIMPSET PZ / CTI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

Typ	LIP 2,5R12 V	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200470000</a>	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , blau
GTIN (EAN)	4032248410316	
VPE	100 Stück	

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	H4,0/18D GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019190000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190141349		
VPE	500 Stück		

### Flachsteckhülsen



#### Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	LIF 1,5F638 R	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200540000</a>	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410385	
VPE	100 Stück	
Typ	LIF 6F638 R	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200570000</a>	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410415	
VPE	100 Stück	
Typ	LIF 2,5F638 R	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200560000</a>	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410408	
VPE	100 Stück	

## CRIMPSET PZ / CTI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

Typ	LIF 1,5F288 R	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9200520000</a>	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1.5 mm², 0.5 mm² - 1.5 mm²
GTIN (EAN)	4032248410361	
VPE	100 Stück	