

**TT 8 RS MP 8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Krimpovací kleště pro modulární systém zásuvných konektorů WE a DEC**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Tři funkce v jednom nástroji

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Verze           | Lisovací nástroje, Nástroj k nalisování kontaktů |
| Objednací číslo | <a href="#">9202800000</a>                       |
| Typ             | TT 8 RS MP 8                                     |
| GTIN (EAN)      | 4032248512072                                    |
| Množství        | 1 ks   |

Datum vytvoření 29. května 2024 14:13:51 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## TT 8 RS MP 8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                   |             |
|----------------|---------|-------------------|-------------|
| Šířka          | 255 mm  | Šířka (v palcích) | 10,039 inch |
| Čistá hmotnost | 1 168 g |                   |             |

## Technické údaje

|               |  |       |                                      |
|---------------|--|-------|--------------------------------------|
| Popis výrobku | Lisovací nástroj pro 8pólové stíněné zástrčky RJ45 | Verze | Mechanické, bez vyměnitelných vložek |
|---------------|--|-------|--------------------------------------|

## Popis kontaktu

|                         |        |                         |                                  |
|-------------------------|--------|-------------------------|----------------------------------|
| Počet pólů              | 8      | Průřez vodiče, max. AWG | AWG 24                           |
| Průřez vodiče, min. AWG | AWG 27 | Type of contact         | Shielded modular plug connectors |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000168    | ETIM 7.0    | EC000168    |
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-38-11 | ECLASS 9.1  | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 |

## Shoda produktu s prostředím

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

## Soubory ke stažení

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">Operation instruction TT8 RS</a><br><a href="#">Operating instruction 2 TT 8 RS MP 8</a> |
| Katalogy                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Brožury                 |  |

### TT 8 RS MP 8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Příklad použití

