

## PRO CASE INSTA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A műhelyek és az üzemek a rendezett szerszámkészleteket részesítik előnyben. Az ilyen eszközök minimális kereséssel és előkészítéssel használhatók és pénzt takarítanak meg. A Weidmüller ezt a tudását használta fel akkor, amikor termékeit kombinálta a felhasználói igények és a funkcionalitás figyelembe vételével. Az érvéghüvelyes vágására, csupaszolására és krimpelésére való Weidmüller krimpkészletekben praktikus szerszámok találhatók.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Szerszámos koffer, szerszámokkal
Rendelési szám	<a href="#">9203160000</a>
Típus	PRO CASE INSTA
GTIN (EAN)	4032248540815
Qty.	1 Stück
Csomagolás	Koffer

## PRO CASE INSTA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	170 mm	Mélység (coll)	6,693 inch
Magasság	400 mm	Magasság (coll)	15,748 inch
Szélesség	480 mm	Szélesség (coll)	18,898 inch
Nettó tömeg	5 079 g		

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Szerszámos koffer
-----------------	-------------------

## Szortimentek

Csomagolás	Koffer
------------	--------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9,1	21-10-01-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Letöltések

Product Change Notification	<a href="#">PCN-PW629000-20180216-00-A DE.DOTX</a> <a href="#">PCN-PW629000-20180216-00-A EN</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**PRO CASE INSTA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**



## PRO CASE INSTA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Vágószerszámok



Vágószerszámok akár, 8, 12, 14 és 22 mm külső átmérőjű vezetékhez. A speciális pengealakítással minimális fizikai erőfeszítéssel, roncsolásmentesen vághatók a réz- és alumíniumvezeték. A (KT 8 – KT 22) vágószerszámok a VDE és GS által bevizsgált, 1000 V-ig működő védőszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC 60900 szabvány szerint.

## Általános rendelési adatok

Típus	KT 8	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6002650000</a>	Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190020163	
Qty.	1 Stück	

## VDE-szigetelt kombinált fogó



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fájó.

## Általános rendelési adatok

Típus	KBZ 180	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6046290000</a>	Fogó
GTIN (EAN)	4032248356485	
Qty.	1 Stück	

## PRO CASE INSTA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Crimping tools

**Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

## Általános rendelési adatok

Típus	PZ 6 ROTO L	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1444050000</a>	Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4050118248593	Trapéz alakú krimpelés
Qty.	1 Stück	

## Műanyag galléros érvéghüvely szortiment



Doboz műanyag galléros iker-érvéghüvelyekkel:

- Weidmüller-színkóddal
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6025430000</a>	Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: DIN	Doboz
GTIN (EAN)	4008190337162		
Qty.	1 Stück		

## PRO CASE INSTA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## VDE-szigetelt telefonfogó



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradtságos.

## Általános rendelési adatok

Típus	FRZ S 160	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6046370000</a>	Fogó
GTIN (EAN)	4032248357673	
Qty.	1 Stück	

## Mérőműszerek



A Weidmüller precíziós szerszámaikat világszerte használják. A Weidmüller komolyan veszi az ezzel járó felelősséget és átfogó szolgáltatások kínál hozzájuk.

A szerszámoknak sok évnyi folyamatos használat után is tökéletesen kell működniük. A Weidmüller ezért kínálja ügyfeleinek a „Szerszám tanúsítvány” szolgáltatást. Ennek a műszaki ellenőrzési folyamattal a Weidmüller garanciát vállalhat szerszámai minőségére.

## Általános rendelési adatok

Típus	FLEXIMET 5 M	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6534210000</a>	Mérőszalag
GTIN (EAN)	4050118545975	
Qty.	1 Stück	

## PRO CASE INSTA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Egyéb



## Általános rendelési adatok

Típus	PACK HEXA 8-13	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6041260000</a>	Kettős csillagkulcs
GTIN (EAN)	4008190893163	
Qty.	1 Stück	

## Dugókulcs készletek



Imbuszkulcs edzett króm-vanádium-acélból, gyártás a DIN ISO 2936 L (DIN 911) szerint, a felület jó minőségű nemesített kivitelű.

## Általános rendelési adatok

Típus	SK WSD-S 1,5-10,0	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6008850000</a>	Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4032248266609	
Qty.	1 Stück	

Típus	SKS 2,0-8,0 MR	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6008870000</a>	Imbuszkulcs
GTIN (EAN)	4032248266623	
Qty.	1 Stück	

## PRO CASE INSTA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szerszámok

Csupaszoló szerszám PVC kábelekhez



## Általános rendelési adatok

Típus	AM 25	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6001540000</a>	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
GTIN (EAN)	4008190138271	
Qty.	1 Stück	
Típus	AM 12	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6030060000</a>	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
GTIN (EAN)	4008190337827	
Qty.	1 Stück	

## LED-es kijelzővel



A feszültségvizsgáló elsődleges funkciója annak döntése, hogy van-e jelen feszültség. A 2 pólusú feszültségvizsgáló az egyetlen jóváhagyott vizsgálókészülék, amely teljesíti a munkavédelmi szabályok követelményeit.

- LED-es kijelzővel
- VDE-szabvány szerint
- nagy csúcsfeszültség-állóság
- ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

## Általános rendelési adatok

Típus	VT COMBI PRO	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6918860000</a>	Behelyező szerszámok E 14 4 A-es betétekhez, 2 pólusú
GTIN (EAN)	4032248405749	feszültségkémlő
Qty.	1 Stück	



## PRO CASE INSTA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szerszámok



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknel
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

## Általános rendelési adatok

Típus	STRIPAX	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6005000000</a>	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190072506	
Qty.	1 Stück	

## Szerszámok



- Nedves helyekre való kábelek gyors és pontos csupaszolásához, 8 - 13 mm átmérővel, pl. NYM kábel, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> és 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> között
- A vágásmélység állítása nem szükséges
- Ideálisan használható csatlakozó- és elosztódobozokban

## Általános rendelési adatok

Típus	STRIPPER ROUND TOP	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6918050000</a>	Csupaszoló szerszámok
GTIN (EAN)	4032248359165	
Qty.	1 Stück	

## PRO CASE INSTA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A műhelyek és az üzemek a rendezett szerszámkészleteket részesítik előnyben. Az ilyen eszközök minimális kereséssel és előkészítéssel használhatók és pénzt takarítanak meg. A Weidmüller ezt a tudását használta fel akkor, amikor termékeit kombinálta a felhasználói igények és a funkcionalitás figyelembe vételével. Az érvéghüvelyek vágására, csupaszolására és krimpelésére való Weidmüller krimpkészletekben praktikus szerszámok találhatók.

## Általános rendelési adatok

Típus	PRO CASE LEER	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6202470000</a>	Tartódoboz	Koffer
GTIN (EAN)	4032248495788		
Qty.	1 Stück		

## Szekrénykulcsok



A krimpelt vezetékek csavarokkal vagy közvetlen dugaszoló funkcióval rögzülnek a helyükön. A Weidmüller csavarozó szerszámok széles választékát kínálja.

## Általános rendelési adatok

Típus	CROSS-KEY UNIVERSAL	Verzió	
Rendelési szám	<a href="#">6918130000</a>	Univerzális kulcs	
GTIN (EAN)	4032248371112		
Qty.	1 Stück		

## PRO CASE INSTA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## VDE-szigetelt oldalvágó



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradtságos.

## Általános rendelési adatok

Típus	SE HD 180	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6046330000</a>	Oldalvágó
GTIN (EAN)	4032248357635	
Qty.	1 Stück	

## Csavarhúzókészletek



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

## Általános rendelési adatok

Típus	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P ...	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6749580000</a>	Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4050118896329	
Qty.	1 Stück	