

PRO CASE INSTA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Verkstäder och företag favoriserar välordnade verktygs-sortiment. Det resulterar i minimerade sök- och förberedelse-tider. Du sparar pengar. Weidmüller omsätter dessa insikter i sina produktkombinationer. De utmärker sig av hög användarnytta och funktionalitet. Weidmüller crimp-set för att kapa, avisolera och crimpa ändhylsor erbjuder praktiskt orienterade service satser.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Verktygsväska bestyckad
Art.nr.	9203160000
Typ	PRO CASE INSTA
GTIN (EAN)	4032248540815
Förp.	1 Stück
Förpackning	Väska

PRO CASE INSTA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	170 mm	Byggdjup (tum)	6,693 inch
Höjd	400 mm	Bygghöjd (tum)	15,748 inch
Bredd	480 mm	Byggbredd (tum)	18,898 inch
Nettovikt	5 079 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Verktygsväska
--------------------	---------------

Sortiment

Förpackning	Väska
-------------	-------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-10-01-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Nedladdningar

Meddelande om produktändring	PCN-PW629000-20180216-00-A DE.DOTX PCN-PW629000-20180216-00-A EN
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

PRO CASE INSTA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



PRO CASE INSTA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

obesttyckad



Verkstäder och företag favoriserar välordnade verktygssortiment. Det resulterar i minimerade sök- och förberedelsestider. Du sparar pengar. Weidmüller omsätter dessa insikter i sina produktkombinationer. De utmärker sig av hög användarnytta och funktionalitet. Weidmüller crimp-set för att kapa, avisolera och crimpa ändhysor erbjuder praktiskt orienterade service satser.

Allmänna beställningsdata

Typ	PRO CASE LEER	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9202470000	Sortimentlåda	Väska
GTIN (EAN)	4032248495788		
Förp.	1 Stück		

med LED lampa



Spänningsprovarens huvuduppgift består i att kontrollera om enhet är spänningslös. En 2-polig spänningsprovare är det enda godkända provinstrumentet som uppfyller kraven i arbetsskyddslagen.

- med LED-Display
- enligt VDE-norm,
- hög toppspänningstålighet,
- rätt testare för alla användningsområden

Allmänna beställningsdata

Typ	VT COMBI PRO	Artikelbeteckning
Art.nr.	9918860000	Testverktyg, Tvåpolig spänningsprovare
GTIN (EAN)	4032248405749	
Förp.	1 Stück	

PRO CASE INSTA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Sortiment ändhylsor med plastkrage



Låda fylld med ändhylsor med plastkrage:

- Med Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9025430000	Sortiment ändhylsa, Box, färgkod: DIN	Box
GTIN (EAN)	4008190337162		
Förp.	1 Stück		

Kapverktyg



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

Allmänna beställningsdata

Typ	KT 8	Artikelbeteckning
Art.nr.	9002650000	Kapverktyg, Enhandskapverktyg
GTIN (EAN)	4008190020163	
Förp.	1 Stück	

PRO CASE INSTA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kapanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPAX	Artikelbeteckning
Art.nr.	9005000000	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
GTIN (EAN)	4008190072506	
Förp.	1 Stück	

Verktyg

Avmantlingsverktyg för PVC-isolerade kablar



Allmänna beställningsdata

Typ	AM 25	Artikelbeteckning
Art.nr.	9001540000	Verktyg, Avmantlingsverktyg
GTIN (EAN)	4008190138271	
Förp.	1 Stück	

Typ	AM 12	Artikelbeteckning
Art.nr.	9030060000	Verktyg, Avmantlingsverktyg
GTIN (EAN)	4008190337827	
Förp.	1 Stück	

PRO CASE INSTA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

VDE-isolerade kombinationstänger



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål.

Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna.

Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttande.

Allmänna beställningsdata

Typ	KBZ 180	Artikelbeteckning
Art.nr.	9046290000	Tång
GTIN (EAN)	4032248356485	
Förp.	1 Stück	

VDE-isolerade telefontänger



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål.

Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna.

Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttande.

Allmänna beställningsdata

Typ	FRZ S 160	Artikelbeteckning
Art.nr.	9046370000	Tång
GTIN (EAN)	4032248357673	
Förp.	1 Stück	

PRO CASE INSTA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Crimping tools

**Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	PZ 6 ROTO L	Artikelbeteckning
Art.nr.	1444050000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 0.14mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118248593	Trapetspressning
Förp.	1 Stück	

Skruvmejselsatser



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående härdad, brunerad

Allmänna beställningsdata

Typ	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P ...	Artikelbeteckning
Art.nr.	2749580000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4050118896329	
Förp.	1 Stück	

PRO CASE INSTA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Kopplingsskåpsnyckel



Crimpade ledare kan anslutas till komponenter med PushIn-anlutning eller med skruvanslutning. Weidmüller erbjuder ett brett produktsortiment med skruvverktyg.

Allmänna beställningsdata

Typ	CROSS-KEY UNIVERSAL	Artikelbeteckning
Art.nr.	9918130000	Universalnyckel
GTIN (EAN)	4032248371112	
Förp.	1 Stück	

Verktyg



- För snabb och exakt avmantling av kablar på 8 - 13 mm Ø, t.ex. NYM-J, 3G1,5 mm² till 5G2,5 mm²
- Ingen inställning av skärdjupet krävs
- Utomordentlig för arbeten i förgrenings- och fördelardosor

Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPPER ROUND TOP	Artikelbeteckning
Art.nr.	9918050000	Avmantlingsverktyg
GTIN (EAN)	4032248359165	
Förp.	1 Stück	

PRO CASE INSTA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

VDE-isolerade sidavbitare



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål.

Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna.

Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttande.

Allmänna beställningsdata

Typ	SE HD 180	Artikelbeteckning
Art.nr.	9046330000	Sidavbitare
GTIN (EAN)	4032248357635	
Förp.	1 Stück	

Mätinstrument



Precisionsverktyg från Weidmüller används över hela världen.

Detta ansvar är vi medvetna om hos Weidmüller och vi har en omfattande service kring detta.

I det dagliga arbetet skall verktyg ha en jämn bearbetningskvalitet även efter många arbetscykler.

Weidmüller erbjuder därför sina kunder servicen "Verktögs-certifiering". Med denna tekniska provningsmetod garanterar Weidmüller funktionalitet och kvalitet hos sina verktyg.

Allmänna beställningsdata

Typ	FLEXIMET 5 M	Artikelbeteckning
Art.nr.	2534210000	Measuring tape
GTIN (EAN)	4050118545975	
Förp.	1 Stück	

PRO CASE INSTA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Övrigt



Allmänna beställningsdata

Typ	PACK HEXA 8-13	Artikelbeteckning
Art.nr.	9041260000	Double ring key
GTIN (EAN)	4008190893163	
Förp.	1 Stück	

Stiftnyckelsatser

Insexnyckel i genomhärdat krom-vanadin-stål, tillverkad enligt DIN ISO 2936 L (DIN 911), ytan högklassigt förädlad.



Allmänna beställningsdata

Typ	SKS 2,0-8,0 MR	Artikelbeteckning
Art.nr.	9008870000	Vinkelskruvmejsel och stiftnyckel
GTIN (EAN)	4032248266623	
Förp.	1 Stück	

Typ	SK WSD-S 1,5-10,0	Artikelbeteckning
Art.nr.	9008850000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4032248266609	
Förp.	1 Stück	